

Bras pour Moniteur à Monter sur Bureau, Écran Jusqu'à 32", Max 10kg, VESA 75x75/100x100, Pince en C, Entièrement Articulé, Ressort Mécanique, Bras pour Écran, Conforme à la Norme TAA

Nº de produit: H1M1AG2-MONITOR-ARM



Ce support de bureau pour moniteur est conçu pour accueillir un écran ultra-large jusqu'à 32 pouces, créant un espace de travail ergonomique et productif. Le bras assisté par ressort mécanique permet plusieurs ajustements pour répondre aux différents besoins ergonomiques.

Le bras de moniteur est préassemblé et comprend une plaque de fixation VESA avec des vis à ailettes, permettant un montage sécurisé et rapide de l'écran sans outils supplémentaires.

Le bras à ressort mécanique permet un réglage de la hauteur sans outils, avec une amplitude de 19,7 à 52,4 cm grâce à un mouvement fluide et sans effort. L'extension maximale du bras est de 53,5 cm avec une capacité de charge totale de 10 kg.

Le support VESA du moniteur permet une inclinaison de +90/-15°, une rotation de l'écran à 360° pour une orientation portrait/paysage, ainsi qu'un pivotement de +/-15°.

Pour un espace de travail bien organisé, le bras est équipé d'un canal de gestion des câbles sous sa structure, gardant les câbles hors de vue, réduisant l'encombrement et contribuant à un environnement de travail ordonné.

Le support de moniteur est conforme à la norme TAA et bénéficie d'une garantie de 10 ans, incluant une assistance technique multilingue gratuite 24/5 à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **BRAS POUR MONITEUR À MONTER SUR LE BUREAU :** Le support de moniteur unique supporte un écran large jusqu'à 32 pouces, max 10kg; la plaque VESA supporte les modèles 75x75/100x100mm; Bras à ressort mécanique articulé et ajustable en hauteur; Conforme TAA
- **INSTALLATION RAPIDE/FACILE :** Le bras est livré pré-assemblé et comporte une plaque VESA avec des vis à oreilles pour un montage sans outil du moniteur; La pince en C est livrée avec un bouton à main, prend en charge les bureaux d'une épaisseur de 2 à 6 cm
- **RÉGLAGE PAR PRESSION D'UN RESSORT MÉCANIQUE :** Le bras est équipé d'un ressort mécanique de haute qualité pour un mouvement fluide et sans effort d'une seule touche; Ressorts mécaniques robustes et résistants à l'usure dans le temps; Soutenu pendant 10 ans
- **RÉGLAGE DE L'ÉCRAN :** Support d'écran ergonomique avec réglages sans outil de +/-15° de pivotement, +90/-15° d'inclinaison et 360° de rotation de l'écran (portrait/paysage); Extension maximale du bras de 53,5 cm, plage de hauteur de 19,7 à 52,4 cm
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ :** Le support de moniteur comporte des canaux de gestion des câbles intégrés le long des bras, garantissant que tous les câbles sont bien organisés et hors de vue

Matériel

Politique de garantie	10 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Outils Inclus	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface Pince de Bureau : Épaisseur de la table 2 - 6 cm
de fixation

Performance

Capacité de poids	22.0 lb [10 kg]
Taille minimale de l'écran	17"
Taille maximale de l'écran	32"
Convient aux Écrans Incurvés	Non
Fits UltraWide Displays	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur Minimale	8.0 in [202 mm]
Hauteur maximale	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Extension maximale du bras	22.6 in [574 mm]
Inclinaison	+65° / -15°
Panoramique	+/-15
Rotatif/pivotant	+180° / -180°
Rotation de l'écran	360°
Antivol	Non

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Longueur du produit	21.7 in [55 cm]

Largeur du produit	13.6 in [34.5 cm]
Hauteur du produit	23.0 in [58.3 cm]
Poids du produit	6.7 lb [3.0 kg]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	13.4 in [34.0 cm]
Largeur du Paquet	21.5 in [54.7 cm]
Hauteur du Paquet	6.5 in [16.4 cm]
Poids brut	7.7 lb [3.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras
	2 - Base (Coussin EVA)
	1 - Support de Moniteur VESA
	4 - Vis VESA
	1 - Clé Hexagonale M3
	1 - Clé hexagonale M6
	1 - Collier de câble
	1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de
garantie

Warranty	10 Ans
----------	--------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis