

Single Monitor Arm voor Bureau, Tot 32" Scherm, Max 10kg, VESA 75x75/100x100, C-Klem, Volledig Scharnierend, Arm met Veermechanisme, TAA-compliant

Productcode: H1M1AG2-MONITOR-ARM



Deze bureau monitor arm ondersteunt ultrawide schermen tot 32 inch en creëert een ergonomische, productieve werkruimte. De mechanische veerarm biedt veelzijdige instelmogelijkheden voor optimaal comfort en gebruiksgemak

De monitorarm wordt voorgemonteerd geleverd en beschikt over een VESA-monitorplaat met duimschroeven voor een snelle en veilige bevestiging van de monitor, zonder extra gereedschap.

De mechanische veerarm biedt soepele, gereedschapsloze hoogteverstelling van 19,7 tot 52,4 cm met een moeiteloze one-touch beweging. De arm heeft een maximale lengte van 53,5 cm en een draagvermogen van 10 kg, voor optimale flexibiliteit en stabiliteit.

De VESA-bevestiging van de monitor ondersteunt +/-15° zwenken, +90/-15° kantelen en 360° rotatie voor portret- of landschaporiëntatie.

Dankzij het geïntegreerde kabelbeheerkanaal aan de onderzijde van de armen blijven kabels netjes buiten zicht. Dit zorgt voor een opgeruimde, georganiseerde werkplek en een efficiënte, professionele setup.

De monitorarm is TAA-compliant en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **MONITOR ARM VOOR BUREAU:** Single monitorbeugel geschikt voor één (widescreen) display tot 32inch (max. 10kg); Compatibel met VESA 75x75/100x100 mm; Voorzien van een scharnierende, in hoogte verstelbare mechanische veearm; TAA-compliant
- **SNELLE INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP:** Premium monitorarm wordt voorgemonteerd geleverd; VESA-plaat met duimschroeven voor montage zonder gereedschap; C-klem met handknop zorgt voor eenvoudige en stevige installatie op bureaublinden van 2 tot 6 cm dik
- **MECHANISCHE ONE-TOUCH VEERVERSTELLING:** Full-motion arm met hoogwaardige mechanische veer voor soepele en vlotte one-touch beweging; Mechanische veren zijn robuuster en beter bestand tegen slijtage dan gasveren; 10 jaar ondersteuning
- **SCHERMAFSTELLING:** Ergonomische monitorbeugel met gereedschapsloze instellingen: +/-15° zwenken, +90/-15° kantelen en 360° rotatie (portret/landschap); Maximale armlengte 53,5cm, hoogtebereik van 19,7 tot 52,4cm
- **OPGERUIMDE WERKPLEK:** Monitorarm heeft geïntegreerde kabelbeheerkanalen langs de armen, zodat alle kabels netjes georganiseerd en uit het zicht blijven

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte	Bureauklem: Bureaubladdikte 2 - 6cm

bevestigingsoppervlak

Prestaties

Draagvermogen	22.0 lb [10 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	32"
Past op curved scherm	Nee
Fits UltraWide Displays	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	8.0 in [202 mm]
Maximumhoogte	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Maximale armverlenging	22.6 in [574 mm]
Kantelen	+65° / -15°
Pannen	+/-15
Zwenken / draaien	+180° / -180°
Schermmrotatie	360°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lengte product	21.7 in [55 cm]
Breedte product	13.6 in [34.5 cm]
Hoogte product	23.0 in [58.3 cm]

	Gewicht product	6.7 lb [3.0 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	13.4 in [34.0 cm]
	Package Width	21.5 in [54.7 cm]
	Package Height	6.5 in [16.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.7 lb [3.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Arm 2 - Basis (EVA Pads) 1 - VESA-monitorbevestiging 4 - VESA schroeven 1 - M3 Inbussleutel 1 - M6 inbussleutel 1 - Kabelklem 1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	10 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.