

Brazo Soporte de Sobremesa con Travesaño para 2 Monitores - Soporte VESA para Pantallas de 27" - 75x75/100x100 - Max 15kg - Totalmente Articulado - de Resorte Mecánico - TAA

ID del Producto: H2M1AS2-MONITOR-ARM



Este soporte de escritorio para monitor con travesaño está diseñado para soportar hasta dos pantallas de 27 pulgadas, creando una configuración ergonómica multimonitor que proporciona una amplia área de visión para la productividad. El asa incorporada permite mover todos los monitores simultáneamente, mientras que el brazo asistido por resorte permite múltiples ajustes para adaptarse a las distintas necesidades ergonómicas.

El brazo de resorte mecánico permite ajustar la altura sin herramientas hasta 32,7cm con un movimiento suave de un solo toque. La extensión máxima del brazo es de 57,4cm y una capacidad total de peso de 15kg.

Este soporte para monitor es ideal para pantallas sin biseles o con biseles finos, creando una experiencia visual más amplia y fluida que mejora la multitarea y la productividad. Los soportes VESA pueden deslizarse a lo largo del travesaño, lo que permite realizar más ajustes.

Los soportes VESA de los monitores admiten +/-15° giro, +65/-15° inclinación y 360° rotación de la pantalla para orientación vertical-horizontal.

Para mantener un espacio de trabajo organizado, los brazos incorporan un canal de gestión de cables a lo largo de la parte inferior para mantener los cables fuera de la vista, reduciendo el desorden y contribuyendo a una configuración ordenada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **BRAZO DE SOBREMESA:** El diseño garantiza una alineación horizontal estable de los monitores en todo momento - Soporte VESA doble (75x75/100x100 mm) para pantallas de hasta 27" - Máximo 15kg - Brazo de resorte mecánico articulado y ajustable en altura - TAA
- **MOVIMIENTO SINCRONIZADO:** El diseño con asa incorporada permite mover la configuración sin necesidad de realinear los monitores - Incluye herramientas para ajustar la tensión del brazo - Extensión máxima del brazo: 57,4cm, rango de altura: 20,2-52,9cm
- **AJUSTE DE UN SOLO TOQUE CON MUELLE MECÁNICO:** Resorte mecánico de alta calidad para un movimiento suave y sin esfuerzo con un solo toque - Los resortes mecánicos son más robustos y resistentes al desgaste en comparación con los resortes de gas
- **AJUSTE DE LA PANTALLA:** Soporte de +/-15° giro, +65/-15° inclinación y rotación de la pantalla de 360° (retrato/paisaje) - El travesaño gira +/-90°, - El brazo con resorte rota 360° y el brazo giratorio rota 180°
- **ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO:** Los canales mantienen los cables organizados y fuera de la vista, mientras que un clip para cables en la base ayuda a mantener una configuración ordenada - Tornillos de mariposa incluidos para el montaje sin herramientas

Hardware

Política de Garantía	10 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Incluye Herramientas	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie Mordaza de Escritorio: Grosor de la Mesa: 2 - 6cm
de montaje

Rendimiento

Capacidad de Carga	33.1 lb [15 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	27"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	No
Fits UltraWide Displays	No
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	8.0 in [202 mm]
Altura máxima	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Extensión máxima del brazo	22.6 in [574 mm]
Inclinación	+65° / -15°
Giro	+/-15
Giro / Pivotación	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Aluminum, Steel, and Plastic

Longitud del Producto	31.5 in [80 cm]
Ancho del Producto	13.8 in [35 cm]
Altura del Producto	20.8 in [52.9 cm]
Peso del Producto	13.2 lb [6.0 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	13.9 in [35.2 cm]
Ancho de la Caja	31.5 in [80.0 cm]
Altura de la Caja	6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.8 lb [6.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Brazo de Monitor
	1 - Base Acolchada de EVA
	2 - Soporte para Monitor VESA
	8 - Tornillos VESA
	1 - Clip para Cables
	1 - Llave Hexagonal M3
	1 - Llave Hexagonal M6
	1 - Travesaño
	2 - Tapas de Travesaños
	4 - Tornillos M6x12
	4 - Tuercas Ciegas M6
	1 - Asa
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

10 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

