

Bras pour Double Moniteur avec Barre Transversale, Écrans Jusqu'à 27", VESA 75x75/100x100, Max 15kg, Pince en C, Entièrement Articulé, Ressort Mécanique, TAA

Nº de produit: H2M1AS2-MONITOR-ARM



Ce support de bureau avec barre transversale est conçu pour accueillir jusqu'à deux écrans de 27 pouces, créant ainsi une configuration multi-écrans ergonomique qui offre une vaste surface de visualisation pour une productivité accrue. La poignée intégrée permet de déplacer tous les moniteurs simultanément, tandis que le bras assisté par ressort offre de multiples réglages pour répondre aux différents besoins ergonomiques.

Le bras mécanique à ressort permet un ajustement de la hauteur sans outil jusqu'à 32,7 cm grâce à un mouvement tactile fluide. L'extension maximale du bras est de 57,4 cm avec une capacité totale de poids de 15 kg.

Ce support de moniteur est idéal pour les écrans sans bordure ou à bordure fine, offrant une expérience visuelle plus large et homogène qui améliore le multitâche et la productivité. Les supports VESA peuvent glisser le long de la barre transversale, permettant des ajustements supplémentaires.

Les supports VESA des moniteurs permettent une rotation de +/-15°, une inclinaison de +65/-15°, et une rotation de 360° pour une orientation en mode portrait ou paysage.

Pour maintenir un espace de travail organisé, les bras sont dotés d'un canal de gestion des câbles sous la partie inférieure, permettant de garder les câbles hors de vue, réduisant l'encombrement et contribuant à un aménagement ordonné.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **BRAS POUR MONITEUR** : Support double pour écrans jusqu'à 27"; Max 15kg; La plaque VESA supporte les modèles 75x75/100x100mm; La barre transversale maintient les écrans parfaitement alignés à tout moment; Bras articulé à ressort mécanique; Conforme TAA
- **MOUVEMENT SYNCHRONISÉ** : La conception de la barre transversale permet de déplacer la configuration sans réaligner les écrans; Le support comprend des outils pour ajuster la tension du bras; Extension max du bras de 57,4cm, plage de hauteur de 20,2-52,9 cm
- **RÉGLAGE PAR PRESSION D'UN RESSORT MÉCANIQUE** : Le bras est équipé d'un ressort mécanique de haute qualité pour un mouvement fluide et sans effort; Les ressorts mécaniques sont plus résistants dans le temps que les ressorts à gaz; Soutenu pendant 10 ans
- **RÉGLAGE DE L'ÉCRAN** : Support avec réglages de +/-15° de pivotement, +65/-15° d'inclinaison et 360° de rotation de l'écran; La barre transversale pivote de +/-90°, le bras supporte une rotation de 360° et le bras pivotant supporte une rotation de 180°
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ** : Les canaux de gestion des câbles gardent les câbles organisés et hors de vue, tandis qu'un clip de câble à la base aide à maintenir une installation ordonnée; Vis à oreilles incluses pour un montage de moniteur sans outil

Matériel

Politique de garantie	10 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Outils Inclus	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Épaisseur de la surface	Pince de Bureau : Épaisseur de la Table 2 - 6cm de fixation

 Performance

Capacité de poids	33.1 lb [15 kg]
Taille minimale de l'écran	17"
Taille maximale de l'écran	27"
Convient aux Écrans Incurvés	Non
Fits UltraWide Displays	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur Minimale	8.0 in [202 mm]
Hauteur maximale	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Extension maximale du bras	22.6 in [574 mm]
Inclinaison	+65° / -15°
Panoramique	+/-15
Rotatif/pivotant	+180° / -180°
Rotation de l'écran	360°
Antivol	Non

 Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Longueur du produit	31.5 in [80 cm]
Largeur du produit	13.8 in [35 cm]
Hauteur du produit	20.8 in [52.9 cm]

Poids du produit 13.2 lb [6.0 kg]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 13.9 in [35.2 cm]

Largeur du Colis 31.5 in [80.0 cm]

Hauteur du Paquet 6.7 in [17.1 cm]

Poids brut 13.8 lb [6.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Bras du Moniteur

1 - Coussin de base EVA

2 - Support de Moniteur VESA

8 - Vis VESA

1 - Clip de Câble

1 - Clé Hexagonale M3

1 - Clé Hexagonale M6

1 - Traverse

2 - Embouts de Barre Transversale

4 - Vis M6 x 12 mm

4 - Écrous Borgnes M6

1 - Poignée

1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de garantie

Warranty 10 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis