

Supporto per monitor a barra trasversale, braccio per due schermi 27"/max 15kg, VESA 75x75/100x100, morsetto a C, articolato, molla meccanica, TAA

ID prodotto: H2M1AS2-MONITOR-ARM



Questo supporto da scrivania per monitor a barra trasversale è progettato per supportare fino a due schermi da 27 pollici, creando una configurazione ergonomica multi-monitor che offre un'ampia area di visualizzazione per la produttività. La maniglia integrata consente di spostare tutti i monitor contemporaneamente, mentre il braccio a molla permette di effettuare regolazioni multiple per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche.

Il braccio meccanico a molla consente di regolare l'altezza senza attrezzi fino a 32,7 cm con un movimento one-touch. L'estensione massima del braccio è di 57,4 cm e la capacità di peso totale è di 15 kg.

Questo supporto per monitor è ideale per gli schermi senza cornice o con cornice sottile, creando un'esperienza visiva più ampia e continua che migliora il multitasking e la produttività. I supporti VESA possono scorrere lungo la barra trasversale, consentendo ulteriori regolazioni.

I supporti VESA dei monitor consentono di supportare la rotazione di +/-15°, l'inclinazione di +65/-15° e la rotazione dello schermo di 360° per l'orientamento verticale/ orizzontale.

Per mantenere uno spazio di lavoro organizzato, i bracci sono dotati di un canale di gestione dei cavi lungo la parte inferiore per tenerli lontani dalla vista, riducendo il disordine e contribuendo a una configurazione ordinata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER MONITOR DA SCRIVANIA:** Supporto per doppio monitor fino a 27"/peso massimo 15 kg; la piastra VESA supporta modelli da 75x75/100x100 mm; la barra trasversale mantiene i monitor perfettamente allineati; braccio meccanico articolato a molla; TAA
- **MOVIMENTO SINCRONIZZATO:** Il design della barra trasversale con maniglia incorporata consente di spostare la configurazione a doppio monitor senza riallineare i monitor; tensione del braccio regolabile; estensione massima 57,4 cm, altezza da 20,2 - 52,9 cm
- **REGOLAZIONE ONE-TOUCH A MOLLA MECCANICA:** Il braccio full-motion è dotato di una molla meccanica di alta qualità per un movimento one-touch fluido e senza sforzo; le molle meccaniche sono più robuste e resistenti all'usura rispetto alle molle a gas
- **REGOLAZIONE:** regolazioni senza utensili di +/-15° rotazione, +65/-15° inclinazione e rotazione di 360° (ritratto/paesaggio); barra trasversale orientabile di +/-90°, il braccio a molla supporta una rotazione di 360° e il braccio girevole di 180°
- **SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO:** i canali di gestione dei cavi lungo i bracci del supporto multi-monitor e un fermacavo alla base mantengono i cavi organizzati e nascosti alla vista; viti a testa zigrinata incluse per il montaggio del monitor senza attrezzi

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da Tavolo: Spessore del tavolo 2 - 6 cm

Prestazioni

Capacità di carico	33.1 lb [15 kg]
Dimensioni minime display	17"
Dimensioni massime del display	27"
Adatto a Display Curvi	No
Fits UltraWide Displays	No
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	8.0 in [202 mm]
Altezza massima	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Massima estensione del braccio	22.6 in [574 mm]
Inclinazione	+65° / -15°
Disposizione orizzontale	+/-15
Orientamento/rotazione	+180° / -180°
Rotazione del display	360°
Antifurto	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lunghezza prodotto	31.5 in [80 cm]
Larghezza prodotto	13.8 in [35 cm]
Altezza prodotto	20.8 in [52.9 cm]

Peso prodotto 13.2 lb [6.0 kg]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione 13.9 in [35.2 cm]

Larghezza del Pacco 31.5 in [80.0 cm]

Altezza del Pacco 6.7 in [17.1 cm]

Peso spedizione
(confezione) 13.8 lb [6.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Braccio per monitor

1 - Base Cuscino in EVA

2 - Supporto per monitor VESA

8 - Viti VESA

1 - Clip per cavi

1 - Chiave a brugola M3

1 - Chiave a brugola M6

1 - Barra trasversale

2 - Coperchi delle barre trasversali

4 - Viti M6x12

4 - Dadi M6

1 - Maniglia

1 - Guida rapida

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 10 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

