

Dual Monitor Arm met Crossbar voor Bureau, Tot 27 inch Schermen, VESA 75x75/100x100, Max 15kg, C-klem, Volledig Scharnierend, Arm met Veermechanisme, TAA

Productcode: H2M1AS2-MONITOR-ARM



Deze bureau monitorarm met crossbar is ontworpen om maximaal twee 27-inch beeldschermen te ondersteunen en zorgt voor een ergonomische multi-monitor opstelling met een uitgebreid kijkgebied voor hogere productiviteit. Met de ingebouwde handgreep kunnen alle monitors tegelijkertijd worden verplaatst, en dankzij de flexibele instellingen van de veerarm kan aan verschillende ergonomische behoeften worden voldaan.

De mechanische veerarm kan zonder gereedschap in hoogte worden versteld tot 32,7cm met één druk op de knop. De maximale armverlenging is 57,4cm met een totaal draagvermogen van 15kg.

Deze monitorsteun is ideaal voor schermen met een dunne of zonder rand, voor een uitgebreidere en vloeiende kijkervaring die multitasking en productiviteit verbetert. De VESA-bevestigingen kunnen langs de crossbar schuiven, zodat ze verder kunnen worden aangepast.

De VESA-bevestigingen van de monitors bieden ondersteuning voor +/-15° draaien, +65/-15° kantelen en 360° schermrotatie voor portret-/landschapsoriëntatie.

Om de werkruimte overzichtelijk te houden, beschikken de armen over een kabelbeheersgoot langs de onderkant om kabels buiten zicht te houden, voor minder warboel en een opgeruimde opstelling.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **BUREAU MONITORARM:** Dual monitor houder voor schermen tot 27 inch; Max. 15kg; VESA bevestigingen ondersteunen 75x75/100x100mm patronen; Dwarsbalk houdt monitoren altijd perfect uitgelijnd; Scharnierende mechanische veerarm; TAA-compliant
- **GESYNCHRONISEERDE VERPLAATSING:** Crossbar ontwerp met handgreep om de dual monitor opstelling te verplaatsen zonder heruitlijning van de schermen; Inclusief gereedschap om de armspanning aan te passen; Max arm verlenging 57,4cm, hoogtebereik 20,2-52,9cm
- **MECHANISCHE VEER MET ONE-TOUCH INSTELLING:** Full-motion arm met een hoogwaardige mechanische veer voor een vlotte en moeiteloze one-touch beweging; Mechanische veren zijn robuuster en beter bestand tegen slijtage dan gasveren; 10 jaar ondersteuning
- **SCHERMINSTELLING:** Ergonomische dual monitorarm is instelbaar zonder gereedschap: +/-15° zwenken, +65/-15° kantelen & 360° schermrotatie (portret/landschap); Crossbar zwenkt +/-90°, veerarm biedt 360° rotatie, en de zwenkarm biedt 180° rotatie
- **GEORGANISEERDE WERKRUIJTE:** Kabelbeheer kanalen langs de multi-monitor armen houden kabels georganiseerd en buiten zicht; Kabelklem aan de onderkant zorgt voor een nette opstelling; Inclusief duimschroeven voor het zonder gereedschap monteren van monitors

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm

Dikte Bureauklem: Bureau Dikte 2 - 6cm
bevestigingsoppervlak

Prestaties

Draagvermogen	33.1 lb [15 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	27"
Past op curved scherm	Nee
Fits UltraWide Displays	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimale Hoogte	8.0 in [202 mm]
Maximumhoogte	20.8 in [529 mm]
Minimum Arm Extension	6.3 in [160 mm]
Maximale armverlenging	22.6 in [574 mm]
Kantelen	+65° / -15°
Pannen	+/-15
Zwenken / draaien	+180° / -180°
Schermmotatie	360°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminum, Steel, and Plastic
Lengte product	31.5 in [80 cm]
Breedte product	13.8 in [35 cm]

Hoogte product	20.8 in [52.9 cm]
Gewicht product	13.2 lb [6.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	13.9 in [35.2 cm]
Breedte Verpakking	31.5 in [80.0 cm]
Hoogte Verpakking	6.7 in [17.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.8 lb [6.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Monitor Arm
	1 - Basis EVA Pad
	2 - VESA Monitor Bevestiging
	8 - VESA schroeven
	1 - Kabelclip
	1 - M3 Inbussleutel
	1 - M6 Inbussleutel
	1 - dwarsbalk
	2 - Crossbar Einddoppen
	4 - M6x12 schroeven
	4 - M6 Dopmoeren
	1 - Hendel
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	10 Jaar
----------	---------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

