

4-Port USB 2.0 Hub - Metalen Industriële USB-A Hub met ESD & 350W
Overspanningsbeveiliging - Uitgebreide Bedrijfstemperatuur -40 tot 185°F - Din
Rail/Wand/Bureau Monteerbaar - USB Expander Hub

Productcode: HB20A4AME



Deze TAA conforme 4-poorts industriële USB 2.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-48 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor meer extreme omgevingen, ondersteunt ook een breed scala aan bedrijfstemperaturen (-40 °C tot 85 °C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 2.0 hub vier aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails en 2 meter lange USB hostkabel kunt u de USB 2.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

De sterke USB hub ondersteunt de volle 480 Mbps bandbreedte van USB 2.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor ruwe omgevingen die blootstaan aan grote temperatuurschommelingen of waarin fysieke beschadiging kan voorkomen
- Bij uitstek geschikt voor industriële en productieomgevingen waarin de voorkeur wordt gegeven aan klemmenblokaansluitingen
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Monteer aan een wand nabij of onder een bureauoppervlak in een laboratorium, werkplaats of kantoor voor de aansluiting van meerdere USB-randapparaten
- Gebruik in een conferentie- of vergaderruimte voor meerdere USB-randapparaten of voor het opladen van diverse mobiele apparaten

Eigenschappen

- **4-PORT USB 2.0 HUB:** Voeg 4x USB-A high-speed poorten toe aan een USB Type-A computer; 480 Mbps bandbreedte verdeeld over de aangesloten apparaten; Power LED's op elke poort voor statusidentificatie
- **UITGEBREID TEMPERATUURBEREIK:** USB Hub met temperatuurbereik -40 °C tot +80 °C aan een relatieve vochtigheid van 5~95% | behuizing met aluminium koellichamen beschermt tegen temperatuurpieken
- **ESD-BESCHERMING:** USB hub met elektrostatische (ESD) bescherming (15 kV lucht, 8 kV contact) en 350 W overspanningsbeveiliging. Robuuste metalen hub geschikt voor industriële/commerciële omgevingen
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Wand/Bureau montage (ear/DIN-rail, bracket meegeleverd); inclusief klemblok-voedingsconnector, 2 m USB hostkabel; flexibele 7 tot 48 V DC voedingsingang
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** OS onafhankelijk; Compatibel met Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, Android en USB 1.1; Multi Transaction Translator (MTT) support voor apparaten met variabele snelheden

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Poorten	4
Interface	USB 2.0
Bus type	USB 2.0
Industriestandaarden	USB 2.0
Chipsetcode	Genesys Logic - GL852GT

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP

Connector(en)

Externe poorten	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - USB B (4-polig) 1 - Aansluitblok (3 draden)
-----------------	---

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Elke computer met een USB 2.0-poort
----------------------------	-------------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power
	4 - Poortaanluiting

Voeding

Voedingsbron	Aansluitblok
Ingangsspanning	7 ~ 48 DC
Ingangsstroom	2A
Vermogensopname	14 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	5 ~ 95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Vormfactor	Industrieel
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.7 in [9.5 cm]
Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.2 cm]
Gewicht product	10.3 oz [292 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]

Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meeggeleverd

- 1 - USB 2.0 hub
- 1 - 2 m USB-A naar USB-B kabel
- 1 - DIN-rail set
- 1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.