

USB 2.0-hubb med 4 portar - Industriell USB-A-hubb i metall med ESD- och 350 W
överspänningsskydd - Utökad driftstemperatur -40 till 85 °C - monterbar på
DIN-skena/vägg/skrivbord - USB-expansionshubb

Produkt ID: HB20A4AME



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 2.0-hubb med 4 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sin kraftiga metallinneslutning av industrikvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-48 V likström ger dig flexibilitet med strömsättning av hubben, baserat på dina egna strömförutsättningar.

Den tåliga hubben är perfekt för mer extrema miljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (-40 °C till 85 °C) och erbjuder ESD-skydd till varje USB-port vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 2.0-hubb är designad för många anslutningar och har fyra anslutningsportar för att ansluta fler USB-enheter och kringutrustning.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst för din omgivning. Med inbyggda monteringsfästen och medföljande DIN-monteringsskenor samt en 2-meters USB-kabel, kan du tryggt montera USB 2.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, ITB20D3250, säljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättande strömförsörjning för StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Den tåliga USB 2.0-hubben stöder full bandbredd på 480 Mbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för tuffa förhållanden som utsätts för stora temperaturskillnader eller där det finns risk för fysisk skada
- Utmärkt för industri- och tillverkningsmiljöer där anslutning med uttagsplintar är att föredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras på väggen nära eller under en bänkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmiljö och ansluts till flera USB-tillägg
- Använd den i ett konferens- eller mötesrum för att ansluta flera USB-tillägg eller till att ladda flera mobilenheter

Funktioner

- **USB 2.0-HUBB MED 4 PORTAR:** Utöka anslutningsmöjligheterna för en USB Type-A-dator genom att lägga till 4x USB-A höghastighetsportar; Hastigheter upp till 480 Mbps delade över enheter; LED-lampor vid varje port för statusidentifiering
- **UTÖKAT TEMPERATURINTERVALL:** USB-portexpander klassad för användning mellan -40 °C till 80 °C med en relativ luftfuktighet från 5 ~ 95 % | Kylflänsar i aluminium på höljet för att skydda mot plötsliga temperaturförändringar
- **ESD-SKYDD:** USB-hubb med 15 kV Air och 8 kV Contact elektrostatiskt (ESD)-skydd och 350 W överspänningsskydd, robust hubb med metallhölje som passar för tuffa industriella/kommersiella miljöer
- **FLEXIBLA INSTALLATIONER:** Fästen med öra och monterbar på DIN-skena (fäste ingår), för vägg/skrivbord; inklusive anslutningsplint för strömförsörjning, 2 m USB-värdkabel; flexibel 7 till 48 V DC strömförsörjning
- **BRED KOMPATIBILITET:** USB-expansionshubben är OS-oberoende, stöder Windows, macOS, Linux,

iPadOS, Chrome OS, Android; Fungerar med USB 1.1; Multi Transaction Translator (MTT) stöd för enheter med olika hastigheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	USB 2.0
Industristandarder	USB 2.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL852GT

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Överspänningsskydd	350 W på DFP och UFP

Kontakt(er)

Externa portar	4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - USB B (4-stifts) 1 - Kopplingsplint (3 sladdar)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Vilken dator som helst med en USB 2.0-port

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström
	4 - Portanslutning

Ström

Strömkälla	Uttagsplint
Inspänning	7 ~ 48 DC
Inström	2A
Strömförbrukning	14 W

Miljö

Drifttemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5 ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Formfaktor	Industrial
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.7 in [9.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöjd	1.3 in [3.2 cm]
Produktvikt	10.3 oz [292 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.6 in [24.4 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 2.0-hub
	1 - 2 m USB-A till USB-B-kabel
	1 - Sats med DIN-skenor
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.