

## Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C

ID del Producto: HB30A3A1CFB



He aquí una forma fácil de conectar una gama más amplia de periféricos a su laptop. Este concentrador USB 3.0 de 4 puertos convierte el puerto USB-A de su laptop en tres puertos USB-A (5Gbps) y un puerto USB-C™. El concentrador tiene alimentación por USB, lo cual significa que puede conectar dispositivos prácticamente en cualquier lugar al que vaya o en el que trabaje.

Ahora es posible utilizar el puerto USB Type-A convencional de su laptop para expandir su conectividad y conectar sus modelos más recientes de dispositivos USB Type-C™ a su laptop.

Este concentrador USB 3.0 le permite ampliar sus opciones de conexión USB mediante el puerto USB-A de su computadora. (USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1.) Ofrece tres puertos USB-A y un puerto USB-C, a fin de poder conectar en el presente dispositivos USB convencionales y a la vez poder conectar dispositivos USB Type-C en el futuro.

Es la forma ideal de conectar su nuevo modelo de dispositivo equipado con USB-C al puerto USB-A convencional de su computadora.

Gracias a su diseño compacto y ligero, este concentrador con alimentación por USB está ideado para facilitar la movilidad. Se puede llevar cómodamente en su bolsa de transporte, a fin de ampliar su conectividad al viajar o desplazarse.

Este versátil concentrador USB ocupa un espacio mínimo en el escritorio, así que se puede utilizar al trabajar en entornos de oficinas compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

El concentrador USB 3.0 con 4 puertos le puede servir de ayuda si necesita conectar sus modelos más recientes de periféricos USB-C a su laptop. Ahora es posible acceder a su dispositivo USB-C sin tener que gastar en la compra de un modelo más reciente de laptop que esté equipado con un puerto USB Type-C.

Este concentrador con alimentación por bus se instala rápidamente y no requiere programas ni software controlador, ya que es compatible con casi todos los sistemas operativos.

El concentrador HB30A3A1CFB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Lleve consigo el concentrador cuando viaje/se desplace, a fin de poder conectar prácticamente cualquier periférico USB donde quiera que vaya
- Solución perfecta para entornos domésticos, de oficinas y de oficinas compartidas
- Actualice y expanda la capacidad de conexión de su MacBook, Ultrabook, computadora de escritorio o laptop

### Características

- 4 PORT BUS-POWERED USB 3.0 HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x USB-A and 1x USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward compatible with USB 2.0/1.1
- Conecte dispositivos periféricos USB-C a través del puerto USB-A convencional de su laptop
- Agregue puertos USB-C, así como USB-A a su MacBook, Chromebook™, computadora de escritorio o laptop equipada con puerto USB-A
- Alimentación por USB, con diseño compacto que facilita la portabilidad
- Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No

Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3522

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	------------------------------------------------------------

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Nota	Todos los puertos son compatibles con adaptadores de vídeo basados en USB, incluido el puerto USB-C. El concentrador no es compatible con el modo alternativo DisplayPort™: soporte para vídeo nativo no basado en USB a través del puerto USB Type-C.  ES: El concentrador no es compatible con el modo Alt(Alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------



---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 0% a 90% (sin condensación)

---

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.5 in [14 cm]
Longitud del Producto	3.0 in [75 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
Peso del Producto	1.4 oz [40 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja	5.1 in [13 cm]
Altura de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Concentrador USB 3.0 de 4 puertos
---------------------	-----------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.