

Hub USB 3.0 a 4 porte - Hub USB Type-A con 1x USB-C e 3x USB-A (SuperSpeed 5Gbps) - Adattatore portatile USB 3.1/3.2 Gen 1 - Hub di ricarica BC 1.2 autoalimentato via bus USB o con adattatore di alimentazione

ID prodotto: HB30A3A1CSFS



Un metodo semplice per connettere svariati dispositivi al computer laptop in uso. L'hub USB 3.0 a 4 porte trasforma la porta USB-A del computer laptop in tre porte USB-A (5 Gbps) per la ricarica e la sincronizzazione e in una porta USB-C™.

La tradizionale porta USB Type-A del computer laptop può ora essere utilizzata per estendere la connettività, ricaricare velocemente lo smartphone o il tablet e collegare i dispositivi USB Type-C™ più recenti al computer laptop.

L'hub USB 3.0 amplia le opzioni di connessione USB sfruttando la porta USB-A del computer. Lo standard USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1. La presenza di tre porte USB-A e una porta USB-C permette di connettere oggi i dispositivi USB tradizionali ed è predisposta per i dispositivi USB Type-C del futuro.

È il metodo ideale per collegare un dispositivo USB-C di ultima generazione alla porta USB-A tradizionale di un computer laptop.

Le tre porte dell'hub consentono di ricaricare rapidamente i tablet e gli smartphone in modo che siano sempre pronti all'uso quando necessario. Ogni porta USB-A supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, che permette di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. La carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di energia assorbita da ciascuno di essi. La porta USB-C dell'hub non può essere utilizzata per la ricarica.

Questo hub USB con alimentazione autonoma è fornito con un adattatore di alimentazione esterno destinato ai dispositivi USB ad alto consumo energetico, come i box e i dischi rigidi esterni di grandi dimensioni, che assorbono più energia di quanta se ne possa fornire tramite USB. L'hub USB 3.0 è talmente versatile che può essere installato ovunque: occupa il minimo spazio su una scrivania e si adatta perfettamente agli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e alle postazioni di lavoro.

Grazie al suo design compatto e leggero, l'hub USB a 4 porte è l'ideale per l'utilizzo durante gli spostamenti. Basta riporre l'hub e l'adattatore di alimentazione nella borsa del computer laptop per avere a disposizione una connettività estesa anche quando si viaggia.

L'hub risulta utile quando si vuole collegare una periferica USB-C di ultima generazione a un computer laptop. Se si vuole utilizzare a un dispositivo USB-C, ora non è più necessario sostenere l'acquisto di un computer laptop di ultima generazione, con una porta USB Type-C.

L'hub USB 3.0 con alimentazione autonoma si installa all'istante senza richiedere altri driver o software ed è compatibile con quasi tutti i sistemi operativi.

L'adattatore HB30A3A1CSFS è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per collegare e utilizzare dispositivi USB che richiedono maggiore energia, con adattatore di alimentazione incluso
- Consente di portare con sé l'hub in viaggio e di collegare praticamente qualsiasi periferica USB ovunque ci si trovi
- Perfetto per la casa, l'ufficio e gli ambienti con postazioni di lavoro condivise

Caratteristiche

- **HUB USB 3.0 A 4 PORTE ALIMENTATO:** consente di aggiungere 3 porte USB-A e 1 porta USB-C ad un computer con USB Type-A a 5 Gbps; l'hub supporta alimentazione tramite bus USB o l'alimentazione autonoma (adattatore incluso); cavo USB-A integrato di 14,6cm
- **SUPPORTO DELLA RICARICA RAPIDA CON TECNOLOGIA BC 1.2:** ricarica fino a 2,4 A (12 W) su qualsiasi porta fino a un massimo di 20W condivisi tra tutti i dispositivi collegati mediante l'adattatore di alimentazione universale esterno da 5 V e 4 A incluso
- **VELOCITÀ FINO A 5 GBPS:** tecnologia USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1) condivisi con tutti i dispositivi downstream; supporto di chiavette USB, dispositivi di archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam e cuffie
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI:** l'hub di espansione USB è dotato di configurazione senza driver e supporta i principali sistemi operativi come Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android; compatibile con dispositivi USB 2.0/1.1
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo hub USB

3.0 a 4 porte è dotato di supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware		
Norme di garanzia		2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C		Sì
Connessione host USB-C		No
Porta(e) di ricarica rapida		Sì
Porte		4
Interfaccia		USB 3.0
Tipo bus		USB 3.0
Standard del settore		Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset		Genesys Logic - GL3522
Prestazioni		
Massima velocità di trasferimento dati		5 Gbps
Tipo e velocità		USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i		
Tipo/i connettori		USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) USB Type-C (24 pin) USB 3.0 USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
Compatibilità con sistemi operativi		Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali		

Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-A disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)

Nota Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB, inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non basato su USB tramite la porta USB Type-C.

L'hub non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.

Quando un dispositivo alimentato tramite USB è collegato all'hub, la carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di energia assorbita da ciascuno di essi. La porta USB-C dell'hub non può essere utilizzata per la ricarica.

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	4 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	B
Consumo energetico	20

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Compatto



Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	5.7 in [14.6 cm]
Lunghezza prodotto	1.5 in [38 mm]
Larghezza prodotto	2.9 in [74 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13 mm]
Peso prodotto	1.4 oz [39 g]

Informazioni confezione

Package Length	1.9 in [49 mm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.3 oz [376 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0 a 4 porte
	Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

