

4-ports USB 3.0-hubb - USB Type-A-hubb med 1x USB-C och 3x USB-A (SuperSpeed 5 Gbps) - USB-buss eller strömförsörjning - portabel USB 3.1/3.2 Gen 1 BC 1.2 laddningshubb med strömadapter

Produkt ID: HB30A3A1CSFS



Här är ett enkelt sätt att ansluta ett större utbud av tillägg till din bärbara dator. Denna USB 3.0-hubb med 4 portar gör om din bärbara dators USB-A-port till tre USB-A-portar för laddning och synkning (5 Gbps) och en USB-C™-port.

Nu kan du använda din bärbara dators traditionella USB Type-A-port för att få fler anslutningar, kunna snabbbladda din smarttelefon eller surfplatta och ansluta din nyare USB Type-C™-enhet till din bärbara dator.

Med denna USB 3.0-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-A-porten på din dator. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.) Den har tre USB-A-portar och en USB-C-port så att du fortfarande kan ansluta traditionella USB-enheter nu och kunna ansluta till USB Type-C-enheter i framtiden.

Det är det idealiska sättet att ansluta din nya USB-C-utrustade enhet till din bärbara dators traditionella USB-A-port.

Med tre portar för snabbbladdning hjälper denna hubb med att se till att dina surfplattor och smarttelefoner är laddade och redo att användas när du behöver dem. Varje USB-A-port stöder USB Battery Charging Specification 1.2 så att du kan ladda och synka upp till tre enheter samtidigt. (Laddningen anpassas till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar. Hubbens USB-C-port stöder inte laddning.)

Denna självdrivna USB-hubb har en extern strömadapter för strömslukande USB-enheter, som till exempel större externa hårddiskar och kabinet, som kräver mer ström än vad USB-ström kan ge på egen hand. Du kan installera den mångsidiga USB 3.0-hubben i stort sett var som helst eftersom den tar upp minimalt med plats på skrivbordet och så passar den perfekt för hot desking eller i BYOD-miljöer.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben med 4 portar dessutom idealisk för mobil användning. Du kan enkelt stoppa ner hubben och strömadaptern i datorväskan för få fler anslutningar när du reser.

Denna hubb kan hjälpa om du behöver ett sätt att ansluta dina nyare USB-C-tillägg till din befintliga bärbara dator. Nu kan du få åtkomst till din USB-C-enhet och samtidigt slippa köpa en nyare bärbar dator som har en USB Type-C-port.

Den självdrivna USB 3.0-hubben installeras snabbt utan att extra drivrutiner eller program behövs och den är kompatibel med i stort sett alla operativsystem.

HB30A3A1CSFS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut och använd USB-enheter som kräver extra ström med hjälp av den medföljande strömadaptern
- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är
- Perfekt för hemmet, kontoret och hot desking

Funktioner

- 4-PORTS STRÖMFÖRSÖRJD USB 3.0-HUBB: USB 5 Gbps Type-A bärbar värddator till 3x USB-A och 1x USB-C-port, bärbar/stationär USB-hubb som stöder USB-buss eller strömförsörjning (strömadapter ingår), 14,6 cm ansluten USB-A-kabel
- STÖD FÖR SNABBLADDNING MED BC 1.2: Ladda upp till 2,4 A (12 W) på vilken port som helst upp till 20 W som delas mellan alla anslutna enheter med den medföljande externa 5V 4A universella strömadaptern (NA/JP, UK, EU, AU)
- HASTIGHETER PÅ UPP TILL 5 GBIT/S: USB 3.0 med 5 Gbit/s SuperSpeed (USB 3.1 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 1) som kan delas med alla enheter; stöd för USB-enheter, datalagringsenheter, tangentbord, mus, webbkameror och hörlurar
- BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM: USB-expansionshubben har drivrutinfri installation och stöder alla större operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android, kompatibel med USB 2.0/1.1
- FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna USB 3.0-hubb med 4 portar stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB Battery Charging Specification rev. 1.2 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3522

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-A-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat

inbyggt videostöd över USB Type-C-porten.

Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.

När USB-laddade enheter ansluts till hubben anpassas laddningen till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar. Hubbens USB-C-port stöder inte laddning.

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1 A
Utspänning	5 DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	B
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.7 in [14.6 cm]
Produktlängd	1.5 in [38 mm]
Produktbredd	2.9 in [74 mm]



Produkt höjd	0.5 in [13 mm]
Produkt vikt	1.4 oz [39 g]

Förpackning

Package Length	1.9 in [49 mm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.3 oz [376 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hubb med 4 portar universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

