

USB-hubb med 4 portar - Metall - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - USB 3.0

Produkt ID: HB30A3A1CST

Denna 4-portars USB 3.0-hubb förvandlar din bärbara eller stationära dators USB-A-port till två vanliga USB-A-portar - en USB-A snabbbladdnings port och en USB-C™-port. Hubb för anslutning av flera USB-enheter

Hubb med 4 portar för lättare portåtkomst vare sig den monteras eller ligger på skrivbordet. Hubbens portar är placerade på stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.

Med extra USB 3.0-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. USB-C-porten är perfekt för anslutning av nya USB-C-enheter som tex. en extern USB-C-hårddisk till en vanlig USB-A-ingång på din dator.

Som gjord för IT-proffs och alla som ständigt behöver koppla i och koppla ur olika enheter.

Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje för att hänga med i den dagliga ruljansen.

Montera enkelt på vägg eller skrivbord med den medföljande vägghållaren.

I snabbbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och klara. Synkronisera och använd dina enheter medan de laddas. Ladda din mobila enhet snabbare än med vanliga USB-portar tack vare USB-A-porten som stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A.

HB30A3A1CST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Installation på platser där USB 3.0-portar måste monteras säkert på en yta, som t.ex. en vägg eller under ett skrivbord
- Uppgradera och expandera din MacBooks, Ultrabooks, bärbara dators eller stationära dators anslutningsförmågor
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Funktioner

- USB 3.0-HUBB MED 4 PORTAR: Utöka anslutningsmöjligheterna för en USB Type-A bärbar/stationär dator genom att lägga till 3x USB-A och 1x USB-C-portar med denna SuperSpeed 5 Gbps USB 3.1/3.2

Gen 1 adapterhubb; inklusive 1 m USB-A-värdkabel

- **LADDA & SYNKA:** Inklusive strömförsörjning med 24 W (delas mellan alla portar); självdriven USB-hubb med dedikerad USB-A laddningsport (DCP) som ger upp till 12 W (BC 1.2); ladda en enhet med eller utan en dator ansluten
- **MONTERBAR:** Med det inkluderade monteringsfästet är denna kompakta hubb i metall perfekt för kommersiella miljöer; kan monteras säkert på vägg eller bord med skruvar; inklusive gummifötter för bättre grepp
- **GENOMTÄNKT DESIGN:** Frånkoppla enkelt alla enheter via huvudströmbrytaren på hubben; LED-lampor för visning av status; enkel åtkomst med USB-A-portar på ovansidan och USB-C-port på sidopanelen
- **BRED KOMPATIBILITET:** Robust USB-hubb som är OS-oberoende, fungerar med Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; USB 3.0/2.0-kompatibel; stöder SSD/USB-minnen, tangentbord, möss, webbkameror, skanner, skrivare
- Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
- Anslut en USB-C-enhet via en vanlig USB-A-ingång
- Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din bärbara dator, MacBook, ChromeBook™ eller stationära dator med en USB-A-port
- Alla portar stödjer USB 3.0 och överföring på 5Gbps

Hårdvara

| | |
|------------------------|---|
| Garantipolicy | 2 Years |
| USB-C-enhetsport(ar) | Ja |
| USB-C-värdanslutning | Nej |
| Snabbladdningsport(ar) | Ja |
| Portar | 4 |
| Gränssnitt | USB 3.0 |
| Busstyp | USB 3.0 |
| Industristandarder | USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB-A laddningsport som levererar upp till 2,4A USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 |
| Chipset-ID | Realtek - RTS5411 |

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Prestanda | | |
| | Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps |
| | Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Kontakt(er) | | |
| | Connector A | USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 |
| | Connector B | USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) |
| Mjukvara | | |
| | OS-kompatibilitet | OS Independent; No additional drivers or software required |
| Särskilda anmärkningar/krav | | |
| | System- och kabelkrav | USB Type-A-portar - USB 3.0 (5Gbps) |
| | Obs. | USB Type C-porten är endast avsedd för data. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery. |
| Indikatorer | | |
| | LED-indikatorer | Ström Anslutning via hubbport |
| Ström | | |
| | Power Source | AC-adapter medföljer |
| | Inspänning | 100 - 240 AC |
| | Inström | 0.6 A |
| | Utspänning | 12V DC |
| | Utström | 2A |

| | |
|----------------------|---------|
| Polaritet på mittpol | Positiv |
| Kontakttyp | M |
| Strömförbrukning | 24 |

Miljö

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Drifttemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
| Förvaringstemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| Luftfuktighet | 20~80 % RH (icke-kondenserande) |

Utseende

| | |
|--------------|-------------------|
| Färg | Svart |
| Formfaktor | Skrivbord |
| Kabinetttyp | Aluminium |
| Kabellängd | 39.4 in [100 cm] |
| Produktlängd | 3.9 in [100.0 mm] |
| Produktbredd | 2.4 in [60.0 mm] |
| Produkt höjd | 0.9 in [24.0 mm] |
| Produktvikt | 4.8 oz [135.0 g] |

Förpackning

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Package Length | 5.8 in [14.7 cm] |
| Package Width | 3.9 in [98.0 mm] |
| Package Height | 3.7 in [95.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 18.9 oz [535.0 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|---|
| Ingår i paketet | USB 3.0-hub snabbstartsguide universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) |
|-----------------|---|



Gummifötter

Monteringsfästen

USB-A till USB-B-kabel

monteringsskruvar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

