

Hub USB 3.0 4 Ports -USB-A vers 4x USB 3.0 Type-A avec 1x Interrupteur On/Off par Port- SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Alimenté par Bus - Portable - Câble 25 cm

N° de produit: HB30A4AIB



Ce hub USB 3.0 portable vous offre une solution facile pour ajouter quatre ports USB 3.0 Type-A à votre ordinateur portable, avec des interrupteurs individuels pour économiser de l'énergie. L'extenseur de port USB se branche facilement sur le port USB Type-A de votre ordinateur portable. Il est en outre alimenté par bus pour une portabilité optimale.

Utilisez vos appareils USB 3.0 existants comme les clés USB, les souris, les claviers et les disques durs externes. Le hub USB 3.2 Gen 1, 4 ports permet d'étendre le port USB Type-A de votre ordinateur et de mettre à disposition quatre ports USB 3.2 Gen 1 (Type-A). Il est rétrocompatible avec vos anciens appareils USB 2.0.

Chaque port sur le hub USB 3.0 dispose de son propre interrupteur afin que vous puissiez désactiver les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ainsi, vous pouvez mieux gérer la consommation énergétique de vos appareils USB, sans avoir à débrancher physiquement l'appareil ou le câble.

La conception compacte et légère de ce hub permet de le transporter partout très facilement. Le hub USB vers USB polyvalent est alimenté par bus. Par conséquent, nul besoin d'adaptateur d'alimentation externe. Vous pouvez voyager léger en emportant moins de câbles.

Le hub USB 3.0 4 ports s'installe automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Emportez ce hub dans tous vos déplacements afin de connecter vos appareils USB
- Mettez hors tension les ports non utilisés lorsque vous utilisez un équipement USB gourmand en énergie
- Accessoire idéal pour les bureaux, les bureaux partagés, les bureaux personnels et les environnements BYOD

Spécifications techniques

- HUB USB 3.2 Gen 1 4 PORTS : Ajoutez 4 ports USB-A avec des commutateurs individuels à un pc portable USB-A à l'aide de ce hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) alimenté par bus (4,5W partagé entre appareils en aval)
- COMMUTATEURS INDIVIDUELS: chaque port USB-A est doté d'un commutateur ON/OFF (avec LED) pour déconnecter des périphériques non utilisés et économiser de l'énergie (clés USB, webcams, casques, etc.)
- ALIMENTER ET RÉINITIALISER DES PÉRIPHÉRIQUES: les commutateurs vous permettent de diriger l'alimentation; Mettez les appareils sous/hors tension sans les débrancher pour réduire l'usure du port USB
- COMPACT ET PORTABLE : un hub USB 3.2 Gen 1 léger alimenté par bus avec boîtier en plastique noir, câble hôte USB-A de 25 cm de long et format compact (8,5 x 3,5 x 1,9 cm)
- COMPATIBILITÉ ÉTENDUE: le hub USB-A est indépendant du système d'exploitation et ne nécessite pas de pilotes ; Compatible Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android et les périphériques USB 3.0/2.0

Matériel

| | |
|-------------------------|---------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Port(s) appareil USB-C | Non |
| Connexion hôte USB-C | Non |
| Port(s) à charge rapide | Non |
| Nombre de ports | 4 |

| | |
|-----------------------|---|
| Interface | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Type de bus | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Normes de l'industrie | USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1 |
| ID du chipset | VIA/VLI - VL817 |

Performance

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) |
| Type et débit | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |
| Prise en charge UASP | Oui |
| MTBF | 841 302 heures |

Connecteur(s)

| | |
|---------------------|--|
| Types de connecteur | 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) |
|---------------------|--|

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis |
|--------------------------------------|---|

Notes spéciales / Configuration

| | |
|---|--|
| Configurations du système et du câblage | Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) La capacité d'alimentation totale disponible du modèle HB30A4AIB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et est partagée entre tous les ports en aval. |
|---|--|

Indicateurs

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Indicateurs lumineux | 4 - Alimentation de ports |
|----------------------|---------------------------|

Alimentation

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Source d'alimentation | Alimentation par USB |
| Tension d'entrée | 5V DC |
| Tension de sortie | 5 DC |

Conditions
environnementales

| | |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Humidité | Humidité relative de 20~80 % (sans condensation) |

Caractéristiques
physiques

| | |
|---------------------|-----------------|
| Couleur | Noir |
| Type | Compact |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur de câble | 9.8 in [250 mm] |
| Longueur du produit | 3.3 in [8.5 cm] |
| Largeur du produit | 1.4 in [3.5 cm] |
| Hauteur du produit | 0.8 in [1.9 cm] |
| Poids du produit | 1.5 oz [43.0 g] |

Informations
d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 6.9 in [17.4 cm] |
| Package Width | 5.7 in [14.6 cm] |
| Package Height | 1.3 in [3.2 cm] |
| Poids brut | 3.8 oz [108.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Concentrateur USB SuperSpeed |
| | 1 - Guide de démarrage rapide |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

