

USB 3.0-hubb med 4 portar - USB-A till 4x USB 3.0 Type-A med individuella switchar för portar - USB 3.1/3.2 Gen. 1 med SuperSpeed 5 Gbps - USB-bussdriven - Bärbar - 25 cm ansluten kabel

Produkt ID: HB30A4AIB



Denna bärbara USB 3.0-hubb ger dig ett enkelt sätt att tillföra fyra USB 3.0 Type-A-portar till din bärbara dator, med individuella strömbrytare för att spara ström. USB-portexpandern är enkel att ansluta till din bärbara dators USB Type-A-port. Dessutom är den bussdriven för enkel bärbarhet.

Använd dina befintliga USB 3.0-enheter som till exempel USB-minnen, möss, tangentbord och externa hårddiskar. USB 3.0-hubben med fyra portar utökar datorns USB Type-A-port till fyra USB 3.0 Type-A-portar, och den är bakåtkompatibel med dina äldre USB 2.0-enheter. (USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1.)

Varje port på USB 3.0-hubben har sin egen strömbrytare, så du kan slå av enheter när de inte används. Detta innebär att du bättre kan hantera strömförbrukningen för dina USB-enheter, utan att fysiskt frånkoppla enheten eller kabeln.

Hubben är perfekt för bärbar användning med dess kompakta och lätta design. Den mångsidiga USB till USB-hubben är bussdriven, utan behov av en extern strömadapter. Du behöver inte släpa på lika många kablar när du reser.

USB 3.0-hubben med 4 portar installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

HB30A4AIB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ta med dig hubben när du reser för att anslut dina USB-enheter
- Slå av portar som inte används när du använder USB-utrustning som förbrukar mycket ström
- Perfekt för kontoret, delade kontor, hemmet och miljöer där du tar med dina egna enheter

Funktioner

- **USB 3.0-HUBB MED 4 PORTAR:** Utöka anslutningsmöjligheterna för en bärbar USB-A-dator genom att lägga till 4x USB A-portar med individuella portswitchar med hjälp av denna bussdrivna USB 3.2/3.1 Gen 1 5 Gbps hubb; 4,5 W delad med enheter nedströms
- **INDIVIDUELLA SWITCHAR FÖR PORTAR:** Varje USB A-port har en på/av-knapp (med lysdioder) för att koppla bort ström/data till enheter; Spara energi genom att stänga av SSD/USB-minnen, webbkameror och hörlurar när de inte används
- **STRÖMSÄTT OCH ÅTERSTÄLL ENHETER:** Portswitchar gör att du kan rikta strömmen till önskad kringutrustning och slå på/av utan att koppla bort enheten fysiskt vilket minskar slitaget på USB-porten
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** En lätt bussdriven USB 3.0-hubb med svart plasthölje, 25 cm ansluten USB A-värdkabel och liten formfaktor (85 mm x 35 mm x 1,9 cm)
- **BRED KOMPATIBILITET:** USB Type-A hubb för bärbar dator som är OS-oberoende och utan installation av drivrutiner; stöder operativsystem som Windows, macOS, Linux, Chrome OS och Android; Kompatibel med USB 3.0/2.0-enheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1

Chipset-ID VIA/VLI - VL817

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	841 302 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-A-port - USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------------	--

Den totalt tillgängliga utströmmen hos HB30A4AIB baseras på tillgänglig inström och delas mellan alla nedströmsportar.

Indikatorer

LED-indikatorer	Portström
-----------------	-----------

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	9.8 in [25 cm]
Produktlängd	3.3 in [85 mm]
Produktbredd	1.4 in [34.9 mm]
Produkt höjd	0.8 in [19.2 mm]
Produktvikt	1.5 oz [43 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 oz [107 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Hubb snabbstartsguide
-----------------	--------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

