

4-ports USB C-hubb - USB Type-C till 1x USB-C/3x USB-A - USB 3.0-hubb i metall - SuperSpeed 5 Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1 - Strömförsörjd - BC1.2 snabbbladdning - Monterbar/hållbar

Produkt ID: HB30C3A1CST



Med den här USB-C™-hubben förvandlar du din bärbara eller stationära dators USB Type-C™-port till två vanliga USB-A-portar - en USB-A snabbbladdningsport och en USB-C-port. Hubb för anslutning av flera USB-enheter

4-portarshubben är alltid praktisk att ha till hands, monterad på väggen eller direkt på skrivbordet. Hubbens portar är placerade på stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.

Med extra USB 3.0-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. Med hubben förlänger du livet på dina USB 3.0-enheter samtidigt som du drar fördel av nyare USB-C-enheter.

Som gjord för IT-proffs och alla som ständigt behöver koppla i och koppla ur olika enheter.

Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje för att hänga med i den dagliga ruljansen.

Montera med den medföljande vägghållaren där det passar dig bäst - på väggen eller på skrivbordet.

I snabbbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och klara. Synkronisera och får lätt åtkomst till dina enheter medan du laddar. Ladda din mobila enhet snabbare än med vanliga USB-portar tack vare USB-A-porten som stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A.

HB30C3A1CST täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Installera på platser där USB 3.0-portar måste vara fast monterade på en yta som en vägg eller under skrivbordet
- Uppgradera dina anslutningar för MacBook, Ultrabook™ eller annan bärbar eller stationär dator.
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Funktioner

- **USB C-HUBB MED 4 PORTAR:** Utöka anslutningsmöjligheterna för en USB Type-C bärbar/stationär dator genom att lägga till 3x USB-A och 1x USB-C-portar med denna SuperSpeed 5 Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1 adapterhubb; inklusive 1 m USB-C-värdkabel
- **LADDA & SYNKA:** Inklusive strömförsörjning med 24 W (delas mellan alla portar); självdriven USB-hubb med dedikerad USB-A laddningsport (DCP) som ger upp till 12 W (BC 1.2); ladda en enhet med eller utan en dator ansluten
- **MONTERBAR:** Med det inkluderade monteringsfästet är denna kompakta USB 3.0-hubb i metall perfekt för kommersiella miljöer; kan monteras säkert på vägg eller bord med skruvar; inklusive gummifötter för bättre grepp
- **GENOMTÄNKT DESIGN:** Frånkoppla enkelt alla enheter via huvudströmbrytaren på hubben; LED-lampor för visning av status; enkel åtkomst med USB-A-portar på ovansidan och USB-C-port på sidopanelen
- **BRED KOMPATIBILITET:** Robust USB-hubb som är OS-oberoende, fungerar med Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; USB 3.0/2.0-kompatibel; stöder SSD/USB-minnen, tangentbord, möss, webbkameror, skanner, skrivare

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	4

Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB-A laddningsport som levererar upp till 2,4A USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Realtek - RTS5411

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Connector B	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	USB Type C-porten är endast avsedd för data. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström Anslutning via hubbport
-----------------	--------------------------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
--------------	----------------------

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Skrivbord
Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	3.4 ft [1.0 m]
Produktlängd	3.9 in [100 mm]
Produktbredd	2.4 in [60 mm]
Produkt höjd	1.0 in [26 mm]
Produktvikt	4.8 oz [137 g]

Förpackning

Package Length	5.9 in [15 cm]
Package Width	3.9 in [100 mm]
Package Height	3.7 in [95 mm]
Fraktvikt	18.4 oz [521 g]



(förpackning)

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

USB-C-hubb

universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

USB-C till USB-B-kabel

Gummifötter

Monteringsfästen

monteringsskruvar

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

