

3-ports USB-C-hubb med Gigabit Ethernet och 60 W strömförsörjning Pass-through laddning av bärbar dator - USB-C till 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps) - USB 3.1/3.2 Gen 1 Type-C adapterhubb

Produkt ID: HB30C3AGEPD



Denna USB 3.0-hubb med 3 portar och Gigabit Ethernet samlar dina USB- och RJ45-nätverksanslutningar i en enda praktisk hubb med stöd för USB Power Delivery. Det innebär att du kan strömförse och ladda din bärbara dator genom dess USB-C™-port och samtidigt strömförse hubben.

Med sin inbyggda USB Type-C™-kabel och lilla storlek är denna mångsidiga hubb den perfekta bärbara lösningen för att ansluta enheter som behöver traditionella USB Type-A-portar till din USB-C- eller Thunderbolt™ 3-utrustade dator.

Om din USB-C-utrustade bärbara dator eller MacBook saknar portarna du behöver kan denna hubb hjälpa dig. Den mångsidiga USB 3.0-multifunktionshubben ger dig inte bara åtkomst till dina USB-tillägg men även en trådad Internet-anslutning. Den har en Gigabit Ethernet-port så att du kan ansluta till ett nätverk på platser där Wi-Fi® inte är tillförlitligt eller tillgängligt.

Denna USB-hubb är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar med många olika bärbara USB-C-datorer som använder en USB-C-strömadapter. Den fungerar även med olika operativsystem so till exempel Windows®, Mac, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

Denna USB-C 3.0-hubb stöder USB Power Delivery 2.0, så istället för att bära på flera kablar och strömadaptrar kan du använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att strömförse både din bärbara dator och hubben. Genom att bara använda en strömadapter istället för två kan du slippa sladdhärvor och frustration när du arbetar.

Tack var dess kompakta och tåliga design kan du ta med dig denna bärbara USB 3.0-hubb var du än går. Eftersom den är så kompakt får den lätt plats i datorväskan och tar bara upp lite skrivbordsutrymme när du ansluter den till din arbetsstation. För bärbara situationer innebär den

inbyggda värdkabeln (USB-C) en sak färre att komma ihåg att ta med sig.

HB30C3AGEPD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Utnyttja USB-C genom att använda hubben för att ansluta både ett nätverk och USB-tillägg samtidigt
- Strömförse både hubben och din bärbara dator samtidigt med hjälp av datorns USB-C-baserade strömadapter
- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst till din bärbara dator, var du än är

Funktioner

- **USB C-HUBB MED 3 PORTAR:** Utöka anslutningsmöjligheterna för en USB-C-utrustad dator genom att lägga till 3x USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps) och en Gigabit Ethernet RJ45-port för trådbunden nätverksanslutning (Wake-On-Lan, 10/100/1000 Mbps)
- **STRÖMFÖRSÖRJ OCH LADDA DIN BÄRBARA DATOR:** USB-C-hubb som stöder Power Delivery (PD 2.0) upp till 60 W Pass-through när den används med din USB Type-C-strömadapter; 7,4 W reserverad för hubb/nedströms portdrift
- **HASTIGHETER PÅ UPP TILL 5 GBIT/S:** USB 3.0 med 5 Gbit/s SuperSpeed (USB 3.1 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 1) som kan delas med alla enheter, stöd för USB-enheter, datalagringsenheter, tangentbord, mus, webbkameror och hörlurar
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** En lätt USB-C till USB-A-adapterhubb med plasthölje, 15 cm ansluten USB-C-värdkabel och liten formfaktor (95 mm x 41 mm x 17 mm)
- **BRED KOMPATIBILITET:** USB C-hubb med Ethernet som är OS-oberoende och stöder större operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android; kompatibel med USB 2.0-enheter

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning	Ja


Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.0 RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x flödesreglering, 802.1q VLAN-tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
Chipset-ID	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813 Realtek - RTL8153

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet, full-duplex)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Flödeskontroll	Flödesreglering i full-duplex
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	Endast USB-C (24-stifts) USB Power Delivery USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	---



RJ-45

USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.7 till 10.15 <i>VLAN-taggnig stöds för närvarande inte i Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
-------------------	---

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att hubben strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0) Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Obs.	Hubbens USB-C-port är endast för USB Power Delivery. Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller dataöverföringar. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0 Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	3.7 in [95 mm]
Produktbredd	1.6 in [41 mm]
Produkt höjd	0.7 in [17 mm]
Produktvikt	1.6 oz [44.9 g]

Förpackning

Package Length	1.2 in [30 mm]
Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [115 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-hub snabbstartsguide
-----------------	-----------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

