

## Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0

N° de produit: HB30C3APD



Ce hub USB 3.0 compact vous permet d'ajouter trois ports USB-A à votre ordinateur portable et prend en charge USB Power Delivery. Cela signifie que vous pouvez alimenter et charger votre ordinateur portable via son port USB-C™ tout en alimentant le hub simultanément.

Grâce à son câble USB Type-C™ intégré et à son design compact, ce hub polyvalent offre une solution entièrement portable pour connecter des périphériques équipés de ports USB Type-A à votre ordinateur doté de ports USB-C ou Thunderbolt™ 3.

Grâce à sa conception compacte et solide, vous pouvez transporter ce hub USB 3.0 partout avec vous. Son format compact vous permet de le glisser facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable et réduit l'encombrement de votre bureau lorsque vous le connectez à votre station de travail. Pour les applications portables, vous pouvez compter sur le câble hôte (USB-C) intégré pour parer à toutes les situations.

Ce hub USB-C 3.0 prend en charge l'intercommunication USB Power Delivery 2.0 jusqu'à 60 W pour alimenter et charger votre ordinateur portable. Au lieu de transporter de multiples câbles et adaptateurs d'alimentation, vous pouvez désormais utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour l'alimenter en même temps que le hub. L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation unique au lieu de deux réduit l'encombrement et augmente votre efficacité.

Ce hub USB 3.0 est équipé d'un câble USB intégré assez long pour atteindre le port USB 3.0 de votre ordinateur portable ou de votre tablette, quel que soit l'emplacement du port. Vous disposez ainsi de plus d'options de placement de votre bureau pour vous aménager un espace de travail confortable et bien organisé.

La compatibilité de ce hub USB avec de nombreuses plates-formes lui permet de fonctionner avec une grande variété d'ordinateurs portables. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes d'exploitation Windows®, Mac, Linux® et Chrome OS™. Son installation s'effectue automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.

Le modèle HB30C3APD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Alimentez simultanément le hub et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation basé sur USB-C de votre ordinateur portable
- Utilisez le port USB-C de votre ordinateur portable, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ ou MacBook pour étendre sa connectivité limitée en ajoutant des ports USB-A supplémentaires
- Emportez ce hub dans tous vos déplacements et connectez n'importe quel périphérique USB à votre ordinateur portable, où que vous soyez

### Spécifications techniques

- Un hub compact et portable qui ajoute trois ports USB-A supplémentaires à votre ordinateur via un port USB-C
- Prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W) pour alimenter et charger votre ordinateur portable lorsque le hub est connecté à l'adaptateur d'alimentation basé sur USB-C de l'ordinateur portable
- Ce câble USB Type-C rallongé (34 cm) et intégré offre une grande flexibilité au niveau des options de placement de bureau
- Compatibilité multiplateforme universelle pour une installation rapide et facile avec la prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
- Le câble intégré présente un connecteur USB-C réversible, de petite taille et est compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
- Rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB 3.0 et 2.0
- Ce hub au format dongle offre trois ports SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et prend en charge un débit maximal de 5 Gb/s

---

#### Matériel

Politique de garantie 2 Years

Connexion hôte USB-C	Oui
Port(s) appareil USB-C	USB Power Delivery
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	3
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)
	USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) (pour garantir l'alimentation et le chargement de votre ordinateur portable, le port USB-C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0)  Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
---	---



**Remarque** Le port USB-C du hub est dédié à la spécification USB Power Delivery uniquement. Il ne prend pas en charge le DisplayPort alt mode ou les transferts de données.

Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable hôte prend en charge USB Power Delivery 2.0.

Le hub peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté au hub, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation (bleu)
----------------------	---------------------

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Power Delivery	60W
----------------	-----

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
-------------------------------	-----------------------------

Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-------------------------	-------------------------------

Humidité	Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
----------	---

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Type	Compact
------	---------

Type de boîtier	Plastique
-----------------	-----------

Longueur de câble	13.4 in [34 cm]
-------------------	-----------------

Longueur du produit	2.8 in [72.0 mm]
---------------------	------------------



Largeur du produit	2.8 in [71.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [12.0 mm]
Poids du produit	2.1 oz [60.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	8.3 in [21.1 cm]
Package Height	1.7 in [42.0 mm]
Poids brut	6.0 oz [170.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Concentrateur USB 3.0
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

