

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 4x USB-A - USB 3.0-hubb - busssdriven

Produkt ID: HB30C4AB



Här är ett måste om du har en USB-C™-utrustad dator men behöver fler USB-A-portar. Denna bärbara USB 3.0-hubb ger din bärbara eller stationära dator fler anslutningar genom att lägga till fyra USB Type-A-portar genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port. Och eftersom den är USB-bussdriven behöver du inte ansluta en extern strömadapter vilket gör resor enklare och arbetsstationer mindre trassliga.

Om du vill förlänga livslängden på dina befintliga USB-A-enheter är denna hubb den perfekta lösningen. Genom att konvertera din dators USB-C-port till fyra USB-A-portar kan du fortsätta använda alla dina befintliga USB 3.0-enheter som till exempel USB-minnen, externa hårddiskar och skrivare (USB 3.0 kallas även för USB 3.1 Gen 1). Nu kan du spara tid genom att slippa den extra kostnaden och besväret med att köpa nya USB-C-utrustade tillägg.

Med sin kompakta och lätta design är USB-hubben skräddarsydd för mobilitet. Du får enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningar nästan var du än behöver det.

Och med sin lilla storlek tar hubben med 4 portar upp minimalt med skrivbordsyta när den är ansluten.

Denna mångsidiga USB-C-hubb är busssdriven vilket innebär att den får ström direkt från din dators USB-C-port. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser eftersom den inte behöver en extern strömadapter.

Denna USB-hubb är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar med många olika bärbara datorer. Den fungerar även med olika operativsystem så till exempel Windows®, Mac, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

HB30C4AB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Gör om din dators USB-C-port till fyra USB 3.0 Type-A-portar
- Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är
- Perfekt för hemmet, kontoret, hot-desk, BYOD-miljöer (Bring Your Own Device) och CYOD-miljöer (Choose Your Own Device)
- Idealisk för användare av stationära datorer, bärbara datorer, Ultrabook, ChromeBook Pixel och MacBook som inte har tillräckligt många lediga USB 3.0-portar

Funktioner

- Ett kostnadseffektivt sätt att lägga till fyra USB-A-portar till din dator genom en USB-C-port
- En liten storlek som är lätt och kompakt för maximal bärbarhet
- USB-bussdriven för användning med de vanligaste enheterna utan att extern ström behövs i de flesta fall
- Inbyggd USB Type-C-kabel för mindre trassel
- Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
- Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt 3-dataportar
- Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
- USB-hubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-värdanslutning Ja

USB-C-enhetsport(ar) Nej

Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10~85 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.7 in [14.6 cm]
Produktlängd	3.1 in [80.0 mm]
Produktbredd	6.9 in [17.5 cm]
Produkt höjd	0.6 in [14.5 mm]
Produktvikt	3.5 oz [100.0 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 oz [108.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hubb med 4 portar
-----------------	---------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

