

USB C-hubb med 4 portar tillsammans med 4x USB A-portar (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s) - Bussdriven via USB - Bärbar USB C- till USB A-adapterhubb för bärbar dator - USB 3.2 Gen 1 Type-C-hubb - Vit

Produkt ID: HB30C4ABW



Denna bärbara USB 3.2 Gen 1-hubb ger din bärbara eller stationära dator fler anslutningar genom att lägga till fyra USB Type-A-portar genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port. Och eftersom den är USB-bussdriven behöver du inte ansluta en extern strömadapter vilket gör resor enklare och arbetsstationer mindre trassliga.


Tack var dess kompakta design kan du ta med dig denna bärbara USB-C™-hubb var du än går. Den får lätt plats i datorväskan och tar bara upp lite skrivbordsutrymme när du ansluter den till din arbetsstation.

Dessutom är hubben bussdriven vilket innebär att den drar ström direkt från USB-C-porten på din dator. Detta gör den ännu mer bärbar eftersom du behöver släpa på färre kablar när du reser och den inte behöver en extern strömadapter.

Om du vill förlänga livslängden på dina befintliga USB-A-enheter är denna hubb den perfekta lösningen. Genom att konvertera en enda USB-C-port till fyra USB-A-portar kan du fortsätta använda alla dina befintliga USB 3.2 Gen 1-enheter som till exempel USB-minnen, externa hårddiskar och skrivare. Nu kan du spara tid genom att slippa den extra kostnaden och besväret med att köpa nya USB-C-utrustade tillägg.

Denna USB-hubb är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar med många olika bärbara datorer. Den fungerar även med olika operativsystem så till exempel Windows®, Mac, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd USB-C-porten på din portbegränsade bärbara dator, MacBook, Ultrabook™ eller ChromeBook Pixel™ för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar
- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst till din bärbara dator, var du än är
- Perfekt för hemmet, kontoret, hot-desk, BYOD-miljöer (Bring Your Own Device) och CYOD-miljöer (Choose Your Own Device)

Funktioner

- **USB-C-HUBB MED 4 PORTAR:** Utöka anslutningen till en USB-C genom att lägga till 4x USB-A-portar; Bussdriven USB-hubb som kan leverera upp till 15 W (3 A/5 V delad med enheter) från värdet; Har stöd för USB 2.0/1.1-enheter
- **HASTIGHETER PÅ UPP TILL 5 GBIT/S:** USB 3.2 Gen 1 med 5 Gbit/s SuperSpeed som kan delas med alla enheter, stöd för USB-enheter, datalagringsenheter, tangentbord, mus, webbkameror och hörlurar
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** En lätt USB-C bärbar datorhubb med hållbart vitt plasthölje, 15 cm ansluten värdkabel och liten formfaktor (80 mm x 41 mm x 15 mm)
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** USB C till flera USB A-adapterhubb med drivrutinlös installation och stöd för operativsystem såsom Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förstahandsval i över 30 år; Denna USB 3.2 Gen 1 Type-C-hubb stöds under 2 år av StarTech.com med gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Ja

Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL817

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps) 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5V DC
Utspanning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

	Luftfuktighet	10~85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende		
	Färg	Vit
	Formfaktor	Kompakt
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	5.9 in [150 mm]
	Produktlängd	3.1 in [80 mm]
	Produktbredd	1.6 in [4.1 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	1.3 oz [37 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	6.8 in [17.3 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.8 oz [108.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hubb med 4 portar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.