

Hub USB C de 4 Puertos - Hub USB Tipo C con 4x USB-A (USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps SuperSpeed) - Autoalimentado/Bus USB - Hub Portátil de Carga BC 1.2 USB-C a USB-A con Adaptador de Poder

ID del Producto: HB30C4AFS



Este compacto concentrador USB 3.0 amplía su conectividad, ya que añade cuatro puertos USB Type-A, a través de un solo puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. Incluye un adaptador de alimentación de 20W, que permite conectar dispositivos USB exigentes, además de poder cargar rápidamente sus dispositivos móviles mediante los puertos USB de carga y sincronización.

Al convertir el puerto USB-C de su computador en cuatro puertos USB-A, es posible continuar con el uso de todos sus dispositivos USB 3.0 existentes, como sus unidades de memoria USB (Flash), discos duros externos e impresoras (USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1). Ahora puede ahorrar dinero y tiempo, y evitar las molestias de tener que comprar nuevos periféricos equipados con USB-C.

Este concentrador USB está diseñado para la movilidad total, gracias a su caja compacta y de peso ligero. Puede llevarlo fácilmente en la bolsa de su computador portátil cuando viaje/se desplace, lo cual facilita la conectividad casi donde quiera que vaya.

Este concentrador de 4 puertos tiene un diseño que ocupa poco espacio al conectarlo sobre su escritorio/mesa de trabajo.

Gracias a sus cuatro puertos de carga y sincronización, este concentrador le garantiza que sus dispositivos móviles estarán cargados y listos para su uso cuando los necesite. El concentrador de alimentación independiente incluye puertos USB que suministran más alimentación que los puertos USB convencionales, así que sus dispositivos se cargan más rápido. La carga proporcionada depende del número de dispositivos conectados y de la cantidad de corriente eléctrica que cada dispositivo consume.

Este concentrador USB 3.0 con alimentación independiente incluye un adaptador de alimentación externo para la carga de dispositivos USB exigentes. Esto significa que puede, de forma fiable, conectar y utilizar cajas y discos duros externos de mayor capacidad.

Este concentrador USB de cuatro puertos tiene compatibilidad multiplataforma, lo cual significa que funciona con una amplia gama de modelos de computador portátil. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™. Se instala automáticamente una vez que lo conecta a su computador portátil, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

El modelo HB30C4AFS está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador en cuatro puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)
- Accesorio perfecto para entornos domésticos, así como oficinas compartidas, ya sea tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo) o CYOD (Elige tu propio dispositivo)
- Ideal para usuarios de ordenadores portátiles o de sobremesa, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ y MacBook Pro con un número limitado de puertos USB 3.2 Gen 1
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya

Características

- HUB DE 4 PUERTOS CON ALIMENTACIÓN POR USB 3.0: Puerto host USB Tipo C 5Gbps a 4 puertos USB-A. Hub USB para laptop/computadora, compatible con alimentación por bus USB o con el adaptador de alimentación (incluido). Cable USB-C integrado (11.3cm)
- COMPATIBILIDAD CON CARGA RÁPIDA BC 1.2: Alimentación de hasta 2.4A (12W) en cualquier puerto, con máximo de 20W, compartido entre todos los dispositivos conectados, usando el adaptador universal de alimentación externo (5V 4A) (NA/JP, RU, UE, AU)
- VELOCIDADES DE HASTA 5Gbps: USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) compartido con dispositivos descendentes. Compatible con unidades de memoria USB, dispositivos de almacenamiento de datos, teclados, mouse, cámaras web y diademas

- **COMPATIBILIDAD AMPLIA CON SISTEMAS OPERATIVOS:** Hub de expansión USB, compatible con la mayoría de los sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android y no requiere de software controlador. Compatible con USB 2.0/1.1
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección preferida de los profesionistas de IT, por más de 30 años. Respaldo con la garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico multilingüe gratuito, con base en Norteamérica, las 24 horas/5 días de la semana

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Especificaciones Generales	Amperios de salida por puerto: 900mA
MTBF	41.704,70 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
-------------------------	---

4 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)

Software		
	Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
	Nota	USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. Cuando los dispositivos que se cargan mediante USB se conectan al concentrador, la carga de salida depende del número de dispositivos conectados, así como de la cantidad de corriente de alimentación que cada dispositivo consuma.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	4 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	B
	Consumo de Energía	20
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Humedad	HR 0~90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Factor de forma	Compacto
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	4.4 in [113 mm]
	Longitud del Producto	1.5 in [39 mm]
	Ancho del Producto	2.9 in [7.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [34 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
	Ancho de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
	Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12.8 oz [362.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Hub 4x USB 3.0
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.