

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos Alimentado - Ladrón USB-C a 4x USB A - Incluye Adaptador de Alimentación

ID del Producto: HB30C4AFS



Este compacto concentrador USB 3.0 amplía su conectividad, ya que añade cuatro puertos USB Type-A, a través de un solo puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. Incluye un adaptador de alimentación de 20W, que permite conectar dispositivos USB exigentes, además de poder cargar rápidamente sus dispositivos móviles mediante los puertos USB de carga y sincronización.

Al convertir el puerto USB-C de su ordenador en cuatro puertos USB-A, es posible continuar con el uso de todos sus dispositivos USB 3.0 existentes, como sus unidades de memoria USB (Flash), discos duros externos e impresoras (USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1). Ahora puede ahorrar dinero y tiempo, y evitar las molestias de tener que comprar nuevos periféricos equipados con USB-C.

Este concentrador USB está diseñado para la movilidad total, gracias a su caja compacta y de peso ligero. Puede llevarlo fácilmente en la bolsa de su ordenador portátil cuando viaje/se desplace, lo cual facilita la conectividad casi donde quiera que vaya.

Este concentrador de 4 puertos tiene un diseño que ocupa poco espacio al conectarlo sobre su escritorio/mesa de trabajo.

Gracias a sus cuatro puertos de carga y sincronización, este concentrador le garantiza que sus dispositivos móviles estarán cargados y listos para su uso cuando los necesite. El concentrador de alimentación independiente incluye puertos USB que suministran más alimentación que los puertos USB convencionales, así que sus dispositivos se cargan más rápido. La carga proporcionada depende del número de dispositivos conectados y de la cantidad de corriente eléctrica que cada dispositivo consume.

Este concentrador USB 3.0 con alimentación independiente incluye un adaptador de alimentación externo para la carga de dispositivos USB exigentes. Esto significa que puede, de forma fiable, conectar y utilizar cajas y discos duros externos de mayor capacidad.

Este concentrador USB de cuatro puertos tiene compatibilidad multiplataforma, lo cual significa que funciona con una amplia gama de modelos de ordenador portátil. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™. Se instala automáticamente una vez que lo conecta a su ordenador portátil, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

El modelo HB30C4AFS está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador en cuatro puertos USB 3.0 Type-A (5Gbps)
- Accesorio perfecto para entornos domésticos, así como oficinas compartidas, ya sea tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo) o CYOD (Elige tu propio dispositivo)
- Ideal para usuarios de ordenadores portátiles o de sobremesa, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ y MacBook Pro con un número limitado de puertos USB 3.0
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya

Características

- **CONCENTRADOR CON ALIMENTACIÓN POR USB 3.0, 4 PUERTOS:** Puerto anfitrión USB Type-C 5Gbps de ordenador portátil a 4x puertos USB-A; concentrador USB para equipo portátil/sobremesa, compatible con alimentación por bus USB o autoalimentación (adaptador de alimentación incluido); cable USB-C integrado (11,3cm)
- **COMPATIBILIDAD CON CARGA RÁPIDA, MEDIANTE BC 1.2:** Cargue hasta 2,4A (12W) en cualquier puerto, hasta un máximo de 20W, compartido entre todos los dispositivos conectados, mediante el adaptador universal de alimentación externo (5V 4A) incluido (NA/JP, RU, UE, AU)
- **VELOCIDADES DE HASTA 5Gbps:** USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) compartido con dispositivos descendentes, compatible con unidades USB de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos, teclados, ratones, cámaras web, conjuntos de auriculares y micrófono
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:** Independiente del OS, no requiere instalación de software controlador, compatible con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android; compatible con dispositivos USB 2.0/1.1
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
	USB 3.0
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Especificaciones Generales	Amperios de salida por puerto: 900mA
MTBF	41.704,70 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
	USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)

Software

Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
-------------------	---



Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Nota	<p>USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.</p> <p>Cuando los dispositivos que se cargan mediante USB se conectan al concentrador, la carga de salida depende del número de dispositivos conectados, así como de la cantidad de corriente de alimentación que cada dispositivo consuma.</p>

Indicadores

Indicadores LED	Encendido (azul)
-----------------	------------------

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	B
Consumo de Energía	20

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90% (sin condensación)

Características
Físicas



Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.4 in [11.3 cm]
Longitud del Producto	1.5 in [39 mm]
Ancho del Producto	2.9 in [74 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13 mm]
Peso del Producto	1.2 oz [34 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	1.9 in [49 mm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.0 oz [369 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Hub 4x USB 3.0 adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

