

4 Port USB-C Hub - USB Type-C Hub met 4x USB-A (USB 3.0/3.1 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps) - Mini USB-C naar USB-A BC 1.2 Charging Hub met Power Adapter of USB gevoed

Productcode: HB30C4AFS



Met deze compacte USB 3.0 hub breidt u uw connectiviteit uit door vier USB Type-A poorten via één USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort toe te voegen. Een 20 W voedingsadapter wordt meegeleverd, zodat u stroomvretende USB-apparaten kunt aansluiten en uw mobiele apparaten snel kunt opladen via de USB-laad- en synchronisatiepoorten.

Door de USB-C poort van uw computer in vier USB-A poorten te converteren, kunt u al uw bestaande USB 3.0 apparaten zoals flashdrives, externe harde schijven en printers blijven gebruiken (USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1). Nu kunt u geld en tijd besparen doordat u geen nieuwe met USB-C uitgeruste randapparaten hoeft te kopen.

Met zijn compacte en lichtgewicht behuizing is deze USB hub ontworpen voor mobiliteit. U kunt hem eenvoudig in uw laptop stoppen terwijl u reist, waardoor u uw connectiviteit eenvoudig en bijna overal waar dat nodig is, kunt uitbreiden.

De 4-poorts hub neemt minimale bureau-ruimte in beslag, wanneer u deze in uw werkomgeving aansluit, dankzij het compacte design.

Met vier oplaad- en synchronisatiepoorten zorgt deze hub ervoor dat uw mobiele apparaten opgeladen en gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. De zelfgevoede hub heeft USB-poorten die meer vermogen leveren dan traditionele USB-poorten, zodat u uw apparaten sneller kunt opladen. Het beschikbare laadvermogen hangt af van het aantal aangesloten apparaten en de door elk apparaat opgenomen stroom.

Bij deze zelfgevoede USB 3.0 hub wordt een externe voedingsadapter geleverd die stroomvretende USB-apparaten ondersteunt. Dit betekent dat u grotere externe harde schijven en behuizingen betrouwbaar kunt aansluiten en gebruiken.

Deze 4-poorts USB hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij werkt met vele verschillende laptops. Deze hub werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™. De USB hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB30C4AFS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Verander de USB-C poort van uw computer in vier USB 3.0 Type-A poorten
- Perfect voor thuis, op kantoor, hot desks en BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) omgevingen
- Ideaal voor desktop-, laptop-, Ultrabook™-, Chromebook Pixel™- en MacBook Pro-gebruikers die over onvoldoende USB 3.0 poorten beschikken
- Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u ook heen gaat

### Eigenschappen

- 4-PORT GEVOEDE USB 3.0 HUB: USB 5 Gbps Type-C laptop host naar 4x USB-A poorten; USB Hub wordt gevoed via USB Bus of externe Power Adapter (meegeleverd); 11,3 cm USB-C kabel
- SNEL OPLADEN MET BC 1.2 Met behulp van de meegeleverde externe 5V 4A universele voedingsadapter kan elke USB poort individueel tot 2,4 A (12 W) leveren met een totaal maximaal gedeeld vermogen van 20 W tussen alle aangesloten apparaten
- SNELHEDEN TOT 5 Gbps: USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) verdeeld over alle downstream apparaten, ondersteunt USB Sticks, Externe Drives, Toetsenbord, Muis, Webcam, Headset
- BREDE OS COMPATIBILITEIT: installatie zonder drivers en ondersteuning van de belangrijkste besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; compatibel met USB 2.0/1.1
- Plug & play installatie zonder dat enige andere stuurprogramma's vereist zijn

---

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0 USB 3.0
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Algemene specificaties	Uitgangsstroom per poort: 900 mA
MTBF	41.704,70 uur

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
--------------------	---

---

#### Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Notitie	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.



Wanneer via USB opgeladen apparaten op de hub worden aangesloten, hangt het beschikbare laadvermogen af van het aantal aangesloten apparaten en de hoeveelheid stroom die door elk apparaat wordt afgenomen.

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (blauw)
-----------------	---------------

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	B
Vermogensopname	20

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.4 in [11.3 cm]
Lengte product	1.5 in [39 mm]
Breedte product	2.9 in [74 mm]

Hoogte product 0.5 in [13 mm]

Gewicht product 1.2 oz [34 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 1.9 in [49 mm]

Package Width 6.5 in [16.5 cm]

Package Height 5.2 in [13.1 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 13.0 oz [369 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 4-poorts USB 3.0-hub

universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

