

4-ports USB C-hubb - USB Type-C-hubb med 4x USB-A-portar (USB 3.0/3.1 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbps) - USB-buss eller strömförsörjning - portabel USB-C till USB-A BC 1.2 laddningshubb med strömadapter

Produkt ID: HB30C4AFS



Denna kompakta USB 3.0-hubb ger dig fler anslutningar genom att lägga till fyra USB Type-A-portar genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port. En strömadapter på 20 W medföljer så att du får möjligheten att ansluta strömslukande USB-enheter och snabbbladda dina mobila enheter med hjälp av USB-portarna för laddning och synkning.

Genom att konvertera din dators USB-C-port till fyra USB-A-portar kan du fortsätta använda alla dina befintliga USB 3.0-enheter som till exempel USB-minnen, externa hårddiskar och skrivare (USB 3.0 kallas även för USB 3.1 Gen 1). Nu kan du spara tid och pengar genom att slippa den extra kostnaden och besväret med att köpa nya USB-C-utrustade tillägg.

Med sitt kompakta och lätta hölje är USB-hubben designad för mobilitet. Du får enkelt plats med den i datorväskan när du reser, vilket gör det enklare att få fler anslutningar nästan var du än behöver det.

Hubben med 4 portar tar upp minimalt med skrivbordsyta när den är ansluten med sin lilla storlek.

Med fyra portar för laddning och synkning hjälper denna hubb med att se till att dina mobila enheter är laddade och redo att användas när du behöver dem. Den självdrivna hubben har USB-portar som ger mer ström än traditionella USB-portar så att du kan ladda dina enheter snabbare. Laddningen anpassas till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar.

Denna självdrivna USB 3.0-hubb levereras med en extern strömadapter för att ge ström åt strömslukande USB-enheter. Det innebär att du kan ansluta och använda större externa hårddiskar och kabinett.

Denna USB-hubb med fyra portar är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar med många olika bärbara datorer. Den fungerar även med olika operativsystem so till exempel Windows®, Mac, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din

bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

HB30C4AFS täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Gör om din dators USB-C-port till fyra USB 3.0 Type-A-portar
- Perfekt för hemmet, kontoret, hot-desk, BYOD-miljöer (Bring Your Own Device) och CYOD-miljöer (Choose Your Own Device)
- Idealisk för användare av stationära datorer, bärbara datorer, Ultrabook™, ChromeBook Pixel™ och MacBook Pro som inte har tillräckligt många lediga USB 3.0-portar
- Ta med dig hubben när du reser och anslut dina USB-enheter var du än är

Funktioner

- 4-PORTS STRÖMFÖRSÖRJNING USB 3.0-HUBB: USB 5 Gbps Type-C värdport för bärbar dator till 4x USB-A-portar, USB-hubb för portabel/stationär dator stöder USB-buss eller strömförsörjning (strömadapter ingår), 11,3 cm ansluten USB-C-kabel
- STÖD FÖR SNABBLADDNING MED BC 1.2: Ladda upp till 2,4 A (12 W) på vilken port som helst upp till 20 W som delas mellan alla anslutna enheter med den medföljande externa 5V 4A universella strömadaptern (NA/JP, UK, EU, AU)
- HASTIGHETER PÅ UPP TILL 5 GBIT/S: USB 3.0 med 5 Gbit/s SuperSpeed (USB 3.1 Gen. 1 / USB 3.2 Gen. 1) som kan delas med alla enheter, stöd för USB-enheter, datalagringsenheter, tangentbord, mus, webbkameror och hörlurar
- BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM: OS-oberoende och drivrutinfri installation, stöder större operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android, kompatibel med USB 2.0/1.1
- FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna USB C-hubb med 4 portar stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej

USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
	USB 3.0
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Allmänna specifikationer	Utgångsström per port: 900 mA
Medeltid mellan fel (MTBF)	41 704,70 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. När USB-laddade enheter ansluts till hubben anpassas laddningen till antalet anslutna enheter och hur mycket ström varje enhet drar.

Indikatorer

LED-indikatorer Ström (blå)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1 A
Utspänning	5 DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	B
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	4.4 in [11.3 cm]
Produktlängd	1.5 in [39 mm]
Produktbredd	2.9 in [74 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13 mm]
Produktvikt	1.2 oz [34 g]

Förpackning

Package Length	1.9 in [49 mm]
----------------	----------------



Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.0 oz [369 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-hubb med 4 portar universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

