

4 Port USB-C Hub - USB-C naar 4x USB 3.0 Type-A met Individuele On/Off Port Switches - SuperSpeed 5Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1 - USB Bus Powered - Mobiel ontwerp - 25cm Kabel

Productcode: HB30C4AIB



Deze draagbare USB-C™ hub is een eenvoudige manier om vier USB 3.0 Type-A poorten aan uw met USB-C uitgeruste laptop, tablet of smartphone toe te voegen, met individuele voedingsschakelaars om energie te besparen. De USB-C naar USB 3.0 hub kan eenvoudig in de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop worden gestoken. En busvoeding zorgt voor eenvoudige mobiliteit.

Gebruik uw bestaande USB 3.0 apparaten zoals flashdrives, muis, toetsenbord en externe harde schijven. De 4-poorts USB 3.0 hub verandert de USB-C poort van uw computer in vier USB 3.0 (Type-A) poorten en is neerwaarts compatibel met uw oudere USB 2.0 apparaten. (USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1.)

Elke USB poort van de USB Type-C™ hub heeft zijn eigen voedingsschakelaar, zodat u apparaten kunt uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt. Dit betekent dat u het energieverbruik van uw USB apparaten beter kunt beheeren, zonder het apparaat of de kabel fysiek los te koppelen.

Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is deze USB hub bij uitstek geschikt voor mobiliteit. De veelzijdige USB-C naar USB hub is voorzien van busvoeding, d.w.z. dat hij direct vanaf de USB-C poort van uw computer wordt gevoed, zonder dat een externe voedingsadapter nodig is. U kunt lichter reizen omdat u minder kabels hoeft mee te nemen.

De 4-poorts USB-C hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB30C4AIB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Neem de hub met u mee op reis om uw USB apparaten aan te sluiten
- Schakel niet-gebruikte poorten uit wanneer u stroomvretende USB apparaten gebruikt
- Perfect voor kantoor, thuishkantoor en bring-your-own-device omgevingen

Eigenschappen

- **4-POORTS USB-C HUB:** Breid de connectiviteit van een USB-C laptop uit door toevoeging van 4x USB-A poorten met afzonderlijke poort switches met behulp van deze USB 3.2/3.1 Gen 1 5 Gbps hub; 15 W vermogen gedeeld met downstream apparaten
- **AFZONDERLIJKE POORT SWITCHES:** Elke USB-A poort heeft een aan/uit-knop (met LED's) voor de in-/uitschakeling van vermogen/data naar apparaten; bespaar energie door SSD's/thumbdrives, webcams, headsets etc. uit te schakelen wanneer deze niet worden gebruikt
- **BEHEER HET VERMOGEN EN RESET APPARATEN:** Met de poort switches kunt u geselecteerde randapparaten voeden en in-/uitschakelen zonder het apparaat fysiek te moeten loskoppelen, waardoor slijtage van de USB-poort wordt verminderd
- **COMPACT EN MOBIEL:** Een lichtgewicht adapter hub met busvoeding in een zwarte kunststof behuizing, 25 cm lange vaste USB-C hostkabel en kleine vormfactor [85 mm x 35 mm x 1,9 cm]
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C laptop hub is onafhankelijk van het besturingssysteem en ondersteunt de belangrijkste besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; compatibel met USB 3.0/2.0 apparaten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0

Industriestandaarden USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode VIA/VLI - VL817

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

MTBF 841.302 uur

Connector(en)

Type connector(en) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-C (24-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)

De totaal beschikbare voedingsuitvoer van de HB30C4AIB is gebaseerd op het beschikbare invoervermogen en wordt gedeeld tussen alle stroomafwaarts gerichte poorten.

Indicatoren

LED-indicatoren Poortvoeding

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)



Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	9.8 in [25 cm]
Lengte product	3.3 in [85.0 mm]
Breedte product	1.4 in [34.9 mm]
Hoogte product	0.8 in [19.2 mm]
Gewicht product	1.5 oz [42.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	hub
	quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

