

USB C-hubb med 7 portar och med snabbbladdningsport - USB-C till 5x USB-A 2x USB-C (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps) - Strömförsörjd USB 3.2 Gen 1 Type-C-hubb med strömadapter - Bärbar/stationär datorhubb

Produkt ID: HB30C5A2CSC



Med den här USB-C™-hubben förvandlar du din bärbara eller stationära dators USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-port till fyra vanliga USB-A-portar, en USB-A-snabbbladdningsport och två USB-C-portar. Du kan även utöka räckvidden för dina USB-enheter genom att använda hubben som en mittpunkts-repeater.


USB-hubben med 7 portar tillhandahåller enkel åtkomst till portarna. Den medföljande extra långa kabeln ger dig flexibiliteten att placera din hubb och dina USB-enheter där du behöver ha dem, för att skapa ett bekvämt och utrymmeseffektivt arbetsområde. Portarna är placerade på tillräckligt stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.

Med extra USB 3.2 Gen 1-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator.

Med hubben förlänger du livet på dina USB 3.2 Gen 1-enheter samtidigt som du drar fördel av nyare USB-C-enheter.

I snabbbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och klara. Synkronisera och får lätt åtkomst till dina enheter medan du laddar. USB-A-laddningsporten stöder USB Battery Charging Specification 1.2.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Uppgradera dina anslutningar för MacBook, Ultrabook™ eller annan bärbar eller stationär dator.
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb
- Anslut olika tillägg i hemmet eller på kontoret från en enda USB 3.2 Gen 1-anslutning

Funktioner

- **USB C-HUBB MED 7 PORTAR:** Från en USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C värdport, lägg till 5x USB-A- och 2x USB-C-portar, bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1, inklusive 1 m USB-C-värdkabel, Thunderbolt 3-kompatibel
- **STRÖMFÖRSÖRJD USB-HUBB:** Inklusive extern 12V 4 A universell strömadapter (NA, EU, UK, JP, AU/NZ) och en dedikerad strömbrytare för enkel frånkoppling av alla anslutna enheter nedströms för att spara energi
- **HASTIGHETER PÅ UPP TILL 5 GBIT/S:** USB 3.2 Gen 1 med 5 Gbit/s SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) som kan delas med alla enheter, stöd för USB-enheter, datalagringsenheter, tangentbord, mus, webbkameror och hörlurar
- **SNABBLADDNINGSPORT MED BC 1.2:** Strömförsörjning upp till 1,5 A (7,5 W) med en fristående Dedicated Charging Port (DCP) för värdfri laddning eller som en Charging Downstream Port (CDP) for data och laddning
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** USB C-hubb för bärbar/stationär dator som är OS-oberoende, drivrutinfri installation, stöder större operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja

Portar	7
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB-A laddningsport som levererar upp till 1,5A USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	USB Type C-portarna är endast avsedd för data. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

 Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.

Indikatorer		
	LED-indikatorer	7 - Aktiv
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1 A
	Utpänning	12V DC
	Utström	4 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	48
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~95 % RH (icke-kondenserande) vid 25 °C
Utseende		
	Färg	Svart & silver
	Formfaktor	Skrivbord
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	5.9 in [14.9 cm]
	Produktbredd	2.6 in [6.5 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
	Produktvikt	5.3 oz [150.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.0 in [15.2 cm]
Paketets bredd	8.4 in [21.4 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb
	1 - 1 m USB-C till USB-B-kabel
	1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.