

7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal

Productcode: HB30C5A2CST



Deze USB-C™ hub verandert de USB Type-C™ poort van uw laptop of desktop in vier standaard USB-A poorten, één USB-A snellaadpoort en twee USB-C poorten. U kunt het bereik van uw USB-apparaten ook uitbreiden door deze hub als een centrale repeater te gebruiken.

De 7-poorts hub is ontworpen voor eenvoudige poorttoegang, wanneer de hub aan uw bureau is gemonteerd of erop staat. Er is voldoende afstand tussen de hubpoorten om uw USB apparaten gemakkelijk te verbinden en los te koppelen, zonder dat u andere apparaten van aangrenzende poorten moet loskoppelen.

Met de extra USB 3.0 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw computer aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal poorten los te koppelen en weer aan te sluiten. Met de hub kunt u de levensduur van uw huidige USB 3.0 apparaten verlengen, terwijl u ook profiteert van nieuwere USB-C apparaten.

Deze hub is perfect voor IT-professionals of iedereen die zijn apparaten regelmatig moet aansluiten en loskoppelen.

Deze hub is de perfecte accessoire voor een laptop of desktop werkstation, dankzij de robuuste metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan.

Met de meegeleverde muurbeugel kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een bureau of wand, geheel volgens uw eigen behoeften.

Met de beschikbare snellaadpoort kan deze hub ervoor zorgen dat uw tablet of smartphone opgeladen en gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. Tijdens het opladen hebt u ook toegang tot uw apparaat en kunt u dit synchroniseren. De USB-A laadpoort ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A, zodat u uw mobiele apparaat sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

De HB30C5A2CST wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- De hub kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.0 poorten veilig moeten worden bevestigd aan een oppervlak zoals een wand of onder een bureau
- Upgrade en breid de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook™, laptop of desktop uit
- Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan, allemaal via één USB 3.0-aansluiting

Eigenschappen

- Flexibele montageopties, met de meegeleverde desktop- of wandmontagesteun
- Sluit twee USB-C apparaten en vijf USB-A apparaten aan op één USB-C poort van uw computer
- Ondersteunt USB batterijopladspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A via de USB-A laadpoort
- USB-A poorten zijn neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
- Industriële, metalen behuizing
- Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
- Ondersteunt plug & play installatie, hot-swapping of hot-plugging
- Alle poorten zijn compatibel met USB 3.0 met een dataoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	7

Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB-A charging port delivers up to 2.4 amps of power USB 3.0 - Backward compatible with USB 2.0 and 1.1
Chipsetcode	Realtek - RTS5411

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Connector B	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-polig) USB 3.0 USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Notitie	De USB Type-C poort is alleen bestemd voor data. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of USB Power Delivery.

Indicatoren

LED-indicatoren	Power Hubpoortaanluiting
-----------------	-----------------------------



Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	3.4 ft [1.0 m]
Lengte product	5.1 in [13.0 cm]
Breedte product	2.4 in [60.0 mm]
Hoogte product	1.0 in [26.0 mm]
Gewicht product	6.0 oz [170.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.5 in [19.0 cm]
----------------	------------------



Package Width	3.9 in [98.0 mm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.9 oz [650.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB-C hub
	universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	USB-C naar USB-B kabel
	Rubberen voetjes
	Montagesteunen
	Bevestigingsschroeven
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

