

Hub USB-C de 3 Puertos con Puerto de Red Ethernet - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Alimentado - 2xUSB-A 1xUSB-C

ID del Producto: HB31C2A1CGS



Amplíe la conectividad de su portátil USB-C con este concentrador USB-C 3.1 Gen 2 de nueva generación que ofrece 10Gbps, que soportan un mayor ancho de banda del bus a los dispositivos conectados y velocidades de transferencia de datos más rápidas. Este hub USB-C autoalimentado de 3 puertos se conecta al puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su dispositivo, añadiendo un puerto LAN, un puerto USB-C y dos puertos USB-A, para que pueda conectar rápidamente más dispositivos USB.

Para unas conexiones de red más rápidas y consistentes, el puerto Gigabit Ethernet integrado en el hub USB 3.2 Gen 2 proporciona un acceso a la red por cable totalmente compatible con los estándares IEEE 802.3/u/ab. El puerto GbE también es compatible con Wake-on-LAN (WoL), por lo que puede activar su ordenador de forma remota a través de la red.

Este compacto y ligero concentrador USB-Tipo-C es un complemento cómodo y compacto para la configuración de su ordenador portátil. El concentrador se autoalimenta e incluye un adaptador de corriente universal para ofrecer una mejor compatibilidad con los dispositivos USB, como el almacenamiento externo, que pueden consumir más energía.

El cable anfitrión USB-C es desmontable y con una longitud extendida de 1m, proporciona más flexibilidad para los requisitos de conexión de mayor alcance y la instalación plug and play.

Para mayor flexibilidad y seguridad, el mini hub cuenta con orificios de montaje para funcionar con nuestros soportes de base, como SSPMSVESA o SSPMSUDWM.

Con puertos para periféricos USB-C y USB-A, este concentrador es retrocompatible y admite tanto los dispositivos USB de legado como los nuevos. Cuenta con un puerto de carga rápida USB-A siempre activo que admite dos modos de funcionamiento:

- Transferencia de datos y carga cuando el portátil está conectado y encendido

- Carga dedicada o sin host que proporciona una mayor corriente de carga, cuando el host está apagado, en espera o desconectado

Puede conectar dispositivos de captura de vídeo, unidades flash portátiles y discos duros externos, con rápidas velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps. Este hub USB Tipo-C de 3 puertos mejora su productividad, ofreciéndole las conexiones que necesita mientras trabaja o viaja.

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad de configuración avanzada de Windows: Para configurar y guardar configuraciones de Windows personalizadas.

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.


Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Llevamos a cabo minuciosas pruebas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para garantizar que cumplen o superan los estándares del sector, proporcionando productos de alta calidad a los profesionales de informática. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar apoyo a los clientes tanto en la fase de preventa como en la de postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **HUB USB CON ETHERNET:** 2 puertos USB-A y 1 USB-C soportan velocidades de transferencia USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps con USB-A que soporta BC 1.2 para la carga rápida de dispositivos; puerto GbE integrado de conectividad LAN
- **LAN CON CABLE:** Hub USB C de sobremesa con puerto Gigabit Ethernet integrado (RJ45), Wake-on-LAN, etiquetado V-LAN y tramas jumbo de 9K para una conectividad Ethernet segura, ideal para portátiles/tablets sin puertos LAN
- **CARGA Y SINCRONIZACIÓN:** El adaptador de alimentación de 24W permite que el puerto USB-A proporcione 1,5A a los dispositivos con sincronización de datos. El hub USB alimentado carga dispositivos con 2,4A de potencia cuando no hay un PC anfitrión conectado
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con Windows, macOS, Linux, iPadOS y Android con instalación automática de controladores en la mayoría de las versiones, este concentrador USB añade puertos a cualquier portátil USB-C/Thunderbolt 3, Ultrabook o smartphone
- **INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA:** Cable USB Tipo-C de 1m incluido. Tamaño pequeño y compacto. Montaje seguro en un escritorio, pared o monitor con los soportes de StarTech.com (SSPMSUDWM/SSPMSVESA) que se venden por separado
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** La aplicación suministrada mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades Cambiador de direcciones MAC, Supervisión de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación automática de Wi-Fi

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Cantidad de Puertos	3
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
USB 3.0 Pass Through	Sí
Estándares Industriales	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1

Software

Compatibilidad OS	Windows® 11 (32/64 bit), Windows® 11 ARM, Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012(32/64bit), Windows® Server 2016, 2019, 2022, Windows® Server 2019, macOS 10.10-10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Linux Kernel 4.x LTS y superior, Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS, iPadOS 13.1 y superior, Chrome OS 61.x y superior, Android OS 8.x y superior,
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Verde - Indicador de alimentación y enlace
-----------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	24W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Negro y Gris Espacial
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico

Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.1 oz [87.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.5 oz [440.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB-C
	1 - Adaptador Universal de Alimentación
	4 - Clips para adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - Cable USB-C anfitrión (1 metro)

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.