

3-poorts USB-C hub met LAN-poort - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - 2x USB-A en 1x USB-C
- zelfgevoed

Productcode: HB31C2A1CGS



Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C 3.1 Gen 2 hub met 10 Gbps, die een grotere busbandbreedte voor aangesloten apparaten en snellere gegevensoverdracht ondersteunt. Deze zelfgevoede 3-poorts USB-C hub wordt aangesloten op de USB Type-C of Thunderbolt 3 poort van uw apparaat, waardoor één LAN-poort, één USB-C poort en twee USB-A poorten worden toegevoegd, zodat u snel meerdere USB apparaten kunt aansluiten.

Voor snellere en meer consistente netwerkverbindingen maakt de geïntegreerde gigabit ethernet poort van de USB 3.2 Gen 2 hub gebruik van de vaste netwerktoegang die volledig voldoet aan IEEE 802.3/u/ab standaarden. Bovendien ondersteunt de GbE-poort Wake-on-LAN (WoL), zodat u uw computer op afstand via uw netwerk kunt wakker maken.

Deze compact en lichtgewicht USB-Type C hub is een ideale toevoeging aan uw laptopconfiguratie. De hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter voor een betere ondersteuning van USB apparaten, zoals externe opslagapparaten die mogelijk meer stroom zouden kunnen verbruiken.

De USB-C hostkabel wordt apart geleverd en is extra lang (1 m) voor meer flexibiliteit op grotere verbindingsafstanden en plug & play installatie.

Voor nog meer flexibiliteit en beveiliging is de minihub voorzien van montagegaten die geschikt zijn voor StarTech.com dock montagesystemen zoals SSPMSVESA of SSPMSUDWM.

Uitgerust met poorten voor zowel USB-C als USB-A randapparaten, deze hub is neerwaarts compatibel en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. Dit product heeft één altijd ingeschakelde USB-A snellaadpoort, die twee bedieningsmodi ondersteunt:

- Gegevensoverdracht en opladen als de laptop aangesloten en ingeschakeld is

- Speciaal of 'hostless' opladen, met een hogere stroomsterkte, als de host uitgeschakeld, in stand-by of losgekoppeld is

U kunt video-opnameapparatuur, draagbare flashdrives en externe harde schijven aansluiten, met een snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps. Deze 3-poorts USB Type C hub verhoogt uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig heeft als u werkt of reist.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen


USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en prestatietesten. Dit process helpt om ervoor te zorgen dat wij de industriestandaarden hanteren en vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB HUB MET ETHERNET:** 2x USB-A & 1x USB-C poorten bieden ondersteuning voor USB 3.2 Gen 2 10Gbps transfersnelheden en USB-A met ondersteuning van BC 1.2 voor het snel opladen van apparaten; Ingebouwde GbE port LAN-connectiviteit.
- **HARD WIRED LAN:** Desktop USB C Hub met ingebouwde Gigabit Ethernet-poort (RJ45), Wake-on-LAN, V-LAN tagging & 9K jumbo frames voor veilige Ethernet-connectiviteit, ideaal voor laptops/tablets zonder LAN-poorten.
- **CHARGE & SYNC:** dankzij de 24 W voedingsadapter kan de USB-A-poort 1,5 A stroom leveren aan gesynchroniseerde apparaten; de actieve USB-hub laadt zelfs apparaten op wanneer er geen host-pc aangesloten is met 2,4 A stroom
- **COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt Windows, macOS, Linux, iPadOS & Android met automatische driverinstallatie in de meeste versies, deze USB-hub voegt poorten toe aan elke USB-C/Thunderbolt 3 laptop, Ultrabook of smartphone.
- **EENVOUDIGE & VEILIGE INSTALLATIE:** 3,3ft/1m USB Type-C kabel inbegrepen; Klein, compact oppervlak. Veilig te monteerbaar op een bureau, muur of monitor met afzonderlijk verkrijgbare StarTech.com beugels (SSPMSUDWM/SSPMSVESA).
- **CONNECTIVITY TOOLS:** de bij dit apparaat geleverde tools verbeteren de prestatie en beveiliging, waaronder de hulpprogramma's MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Ja
Poorten	3
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1

Chipsetcode	Realtek - RTL5423
	Realtek - RTL8153B

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A
Port-multiplier	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - RJ-45
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® 11 (32/64 bit), Windows® 11 ARM, Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64bit),
--------------------	---

Windows® 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012(32/64bit), Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, macOS 10.10-10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1, Linux Kernel 4.x LTS en hoger, Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS, iPadOS 13.1 en hoger, Chrome OS 61.x en hoger, Android OS 8.x en hoger,

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Groen - voedings- en verbindingslampje
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]

Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	3.1 oz [87.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Breedte Verpakking	6.0 in [15.2 cm]
Hoogte Verpakking	2.1 in [5.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.5 oz [440.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C hub
	1 - universele voedingsadapter
	4 - Voedingsadapter clips (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - USB-C hostkabel (1 m)

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.