

4-ports USB C-hubb med 2x USB A och 2x USB C - SuperSpeed 10Gbps USB Type-C 3.2 Gen 2 hubb - USB-bussdriven - portabel USB-C till USB-adapterhubb - aluminium - 25 cm kabel

Produkt ID: HB31C2A2CB



Utöka anslutningen till din USB-C bärbara dator med den nya generationen USB-C Gen 2 hubb med 10 Gbit/s stöd för ökad bandbredd till anslutna enheter och snabbare dataöverföringshastigheter. Denna bussdrivna 4-Port USB-C-hubb ansluts till USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på din enhet och lägger till två USB-C-portar och två USB-A-portar, så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter.

Den kompakta och lätta USB-Type-C-hubben är ett praktiskt och bärbart tillskott till tillbehören för din bärbara dator. USB-C-kabeln är inbyggd och hubben är busströmsatt, så den får sin ström direkt från datorns USB-C-port utan att någon extern strömförsörjning krävs. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser. Hubben kan dra upp till 15 watt ström från den anslutna värden och använda flera busströmsatta enheter på en gång med den totala tillgängliga effekten beroende på den anslutna värden.

Den anslutna kabeln med 25 cm längd ger större flexibilitet för anslutningskrav för längre räckvidd och plug and play-installation.

Med portar för både USB-C- och USB-A-kringutrustning är denna hubb bakåtkompatibel och stöder både gamla och nya USB-enheter. Du kan ansluta USB-minnen, videoinspelningsenheter och externa hårddiskar med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Denna USB Type-C-hubb med 4 portar förbättrar din produktivitet genom att ge dig anslutningarna du behöver medan du arbetar.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **USB C-HUBB MED 4 PORTAR:** Lägg till 2x USB-C och 2x USB-A-portar till en USB-C-utrustad bärbar dator, stationär dator eller surfplatta; USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps hubb; USB-C-adapterhubb i hållbar aluminium som fungerar med USB 3.2 Gen 1/2.0 Type-A-enheter
- **UTÖKADE ANSLUTNINGAR:** Bussdriven USB-hubb med hastigheter på upp till 10 Gbps och strömförsörjning upp till 15 W som delas med alla anslutna nedströmsenheter; stöd för SSD/USB-minnen, datalagring, tangentbord, möss m.m.
- **LÅNG VÄRDKABEL:** Portabel hubb med 25 cm ansluten USB-C-kabel ger flexibilitet för användning med bärbara datorer, 2-i-1-datorer och bärbara datorer på bordsstativ; kompakt storlek (105 mm x 45 mm x 16 mm)
- **KOMPATIBEL MED USB-C OCH THUNDERBOLT 3:** Installation utan drivrutiner, kompatibel med Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android; fungerar med USB-C- och TB3-utrustade bärbara datorer, ultrabooks, Chromebook, MacBook Pro/Air, iPad Pro
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förstahandsval i över 30 år; denna USB 3.2 Gen 2-expansionshubb stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis 24/5 teknisk support från Nordamerika på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2

	Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Industristandarder	USB 3.2 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
	Chipset-ID	Realtek - RTS5423 VIA/VLI - VL160
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	2 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende
Ström		
	Strömkälla	Bussdriven
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0 to 50
	Förvaringstemperatur	-20 to 70
	Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25
Utseende		
	Färg	Svart och Rymdgrå
	Formfaktor	Kompakt
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Kabellängd	9.8 in [25 cm]

Produktlängd	14.4 in [365.0 mm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	2.5 oz [70.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.8 in [14.7 cm]
Paketets bredd	8.3 in [21.0 cm]
Paketets höjd	1.6 in [4.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.3 oz [178.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb
-----------------	----------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.