

USB C-hubb med 4 portar (10Gbps) till 3x USB-A och 1x USB-C - Laddning med 100 W strömförsörjning pass-through - Portabel USB 3.2 Gen. 2 Type C-adapter för bärbar dator - Fungerar med TB3

Produkt ID: HB31C3A1CPD3



Utöka anslutningen till din USB-C bärbara dator med den nya generationen USB-C Gen 2 hubb med 10 Gbit/s stöd för ökad bandbredd till anslutna enheter och snabbare dataöverföringshastigheter. Denna busströmsatta 4-ports USB-C hubb pluggas in i USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på din enhet, lägger till en USB-C-port och tre USB-A-portar, medan du laddar din bärbara dator.

USB-C-hubben stöder strömförsörjning (3.0) passera genom när du använder en USB-C-strömadapter för att ladda din bärbara dator, med 15W reserverade för att driva hubben självt.

Den kompakta och lätta USB-Type-C-hubben är ett praktiskt och bärbart tillskott till tillbehören för din bärbara dator. USB-C-kabeln är inbyggd och hubben är busströmsatt, så den får sin ström direkt från datorns USB-C-port utan att någon extern strömförsörjning krävs. Det innebär att du behöver släpa på färre kablar när du reser. Hubben kan dra upp till 15 watt ström från den anslutna värden och använda flera busströmsatta enheter på en gång med den totala tillgängliga effekten beroende på den anslutna värden.

Den anslutna kabeln med 25 cm längd ger större flexibilitet för anslutningskrav för längre räckvidd och plug and play-installation.

Med portar för både USB-C- och USB-A-kringutrustning är denna hubb bakåtkompatibel och stöder både gamla och nya USB-enheter. Du kan ansluta USB-minnen, videoinspelningsenheter och externa hårddiskar, med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Denna USB Type-C-hubb med 4 portar förbättrar din produktivitet genom att ge dig anslutningarna du behöver medan du arbetar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för mobila arbetare, antingen på kontoret eller i hemmet
- Kompakt storlek som fungerar väl i både små och delade arbetsytor, som t.ex. hot desks

Funktioner

- **USB-C-HUBB MED 4 PORTAR OCH Strömförsörjning:** En USB-C-värdport på 10 Gbps tillsammans med 3x USB-A-portar och 1x USB-C-port, USB 3.2 Gen. 2-hubb (USB 3.2 Gen 2) med 10 Gbps SuperSpeed, kompatibel med USB 3.2 Gen 1/2.0, strömsättning via USB
- **100 W STRÖMFÖRSÖRJNING PASS-THROUGH:** Använd en USB-C-strömadapter till att ladda en bärbar datorn (upp till 85 W) och strömsätta hubb/portar nedströms (15 W). PD 3.0 förhindrar att USB-enheter faller bort när ström tillförs eller fränkopplas
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** En lätt USB C-hubb med hållbart hölje i aluminium, USB Type-C-värdkabel på 25 cm och liten formfaktor [95 mm x 45 mm x 1,6 cm]
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** USB C till USB A/USB C-adapterhubb med drivrutinlös installation, kompatibel med Thunderbolt 3 (upp till 10 Gbps) med stöd för Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android
- Plug-and-play-installation utan krav på drivrutiner

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2

	Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	USB-passthrough	Ja
	Industristandarder	USB 3.1 Gen 2 bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
	Chipset-ID	Realtek - RTS5423
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		3 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Operativsystemsoberoende
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Tack vare USB Power Delivery 3.0 stöder multiportadaptern Fast Role Swap, vilket förhindrar USB-dataavbrott när strömkällor byts (USB-C-strömadapter till busström).
Ström		
	Strömkälla	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Laptop Charging via Power Delivery	85W
	Strömförbrukning	13.5W

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50
Förvaringstemperatur	-20 to 70
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25

Utseende

Färg	Svart och Rymdgrå
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	9.8 in [250 mm]
Produktlängd	14.1 in [35.7 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	2.4 oz [68.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.8 in [14.7 cm]
Paketets bredd	8.3 in [21.0 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.3 oz [8.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb
-----------------	----------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.