

## Hub USB-C a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Product ID: HB31C3A1CS



La connettività di un computer laptop USB-C è facilmente espandibile grazie a questo hub USB-C 3.1 Gen 2 di nuova generazione che offre 10 Gbps a supporto di una maggiore larghezza di banda del bus per i dispositivi connessi e velocità di trasferimento dei dati più elevate. Inserendolo nella porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 del dispositivo in uso, l'hub USB-C a 4 porte con alimentazione autonoma consente di aggiungere una porta USB-C e tre porte USB-A e poter quindi collegare rapidamente più dispositivi USB.

Leggero e compatto, questo hub USB Type-C è un accessorio comodo e compatto per il laptop. L'hub dispone di alimentazione autonoma e include un adattatore di alimentazione universale per assicurare un migliore supporto dei dispositivi USB, ad esempio dei dispositivi di archiviazione esterni, che potrebbero assorbire più energia.

Lungo 1 m e staccato, il cavo host USB-C offre maggiore flessibilità per i requisiti di connessione a più lungo raggio e per installazione plug-and-play.

Per ancora più flessibilità e sicurezza, il mini hub è dotato di fori di montaggio compatibili con i supporti per dock di StarTech.com, ad esempio con i prodotti SSPMSVESA o SSPMSUDWM.

Grazie alla presenza di porte per periferiche USB-C e USB-A, la retrocompatibilità di questo hub consente il supporto di dispositivi USB di vecchia e nuova generazione. La porta per la ricarica veloce USB-A sempre attiva supporta due modalità di funzionamento: 

- Trasferimento dei dati e ricarica quando il laptop è collegato e acceso
- Ricarica dedicata o senza host che fornisce una più elevata corrente di ricarica quando l'host è spento, in standby o disconnesso

È possibile collegare dispositivi di acquisizione video, unità flash portatili e dischi rigidi esterni con velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 10 Gbps. Questo hub USB Type-C a 4 porte incrementa la produttività, offrendo tutti i collegamenti necessari quando si lavora o si viaggia.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto HB31C3A1CS è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

## Features

- Consente di aggiungere una porta USB-C e due porte USB-A (di cui una BC 1.2 per la ricarica veloce) a un computer laptop Mac, Windows, Linux o di altro tipo con tecnologia USB-C o a un tablet con tecnologia USB-C (ad es. iPad Pro)
- L'hub USB dispone di alimentazione autonoma con adattatore di alimentazione universale incluso
- L'hub USB Type-C supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gbps
- Compatibile con i supporti per dock StarTech.com per un'installazione flessibile a parete e sulla scrivania
- Design compatto con cavo host lungo 1 m per consentire diverse configurazioni
- Installazione plug-and-play senza bisogno di driver

Hardware	Warranty	2 Years
	Porta(e) per dispositivi USB-C	Yes
	Connessione host USB-C	Yes
	Porte	4
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
	Standard del settore	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
	ID chipset	Realtek - RTS5423
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supporto UASP	Yes
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
	Supported Charging Modes	Dedicated Charging Port (DCP)
	Supported Charging	BC 1.2 (1.5A)

	Outputs	Apple 1A
	Supported Charging Outputs	Apple 2.4A
	Supported Charging Outputs	
Connettore/i	Tipo/i connettori	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	Tipo/i connettori	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	Tipo/i connettori	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo
Indicatori	Indicatori LED	Verde: indicatore di alimentazione e collegamento
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	AC Adapter Included
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo punta centrale	Positive
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	24W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0 to 50°C
	Temperatura di conservazione	-20 to 70°C
	Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C
Caratteristiche fisiche	Colore	Black & Space Gray
	Fattore di forma	Desktop
	Tipo enclosure	Aluminum and Plastic
	Lunghezza cavo	39.4 in [10 cm]
	Lunghezza prodotto	3.9 in [100.000 mm]

Larghezza prodotto	2.4 in [60.000 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25.000 mm]
Peso prodotto	3.0 oz [84.000 g]

---

Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	5.9 in [1.5 cm]
	Package Height	2.0 in [50.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	16.6 oz [470.000 g]

---

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Hub USB-C
	Incluso nella confezione	Adattatore di alimentazione universale
	Incluso nella confezione	Clip per adattatore di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Incluso nella confezione	Cavo host USB-C (1 m)

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

