

Hub USB-C a 4 porte, USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

ID prodotto: HB31C3A1CS



La connettività di un computer laptop USB-C è facilmente espandibile grazie a questo hub USB-C 3.1 Gen 2 di nuova generazione che offre 10 Gbps a supporto di una maggiore larghezza di banda del bus per i dispositivi connessi e velocità di trasferimento dei dati più elevate. Inserendolo nella porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 del dispositivo in uso, l'hub USB-C a 4 porte con alimentazione autonoma consente di aggiungere una porta USB-C e tre porte USB-A e poter quindi collegare rapidamente più dispositivi USB.

Leggero e compatto, questo hub USB Type-C è un accessorio comodo e compatto per il laptop. L'hub dispone di alimentazione autonoma e include un adattatore di alimentazione universale per assicurare un migliore supporto dei dispositivi USB, ad esempio dei dispositivi di archiviazione esterni, che potrebbero assorbire più energia.

Lungo 1 m e staccato, il cavo host USB-C offre maggiore flessibilità per i requisiti di connessione a più lungo raggio e per installazione plug-and-play.

Per ancora più flessibilità e sicurezza, il mini hub è dotato di fori di montaggio compatibili con i supporti per dock di StarTech.com, ad esempio con i prodotti SSPMSVESA o SSPMSUDWM.


Grazie alla presenza di porte per periferiche USB-C e USB-A, la retrocompatibilità di questo hub consente il supporto di dispositivi USB di vecchia e nuova generazione. La porta per la ricarica veloce USB-A sempre attiva supporta due modalità di funzionamento: <ol>

- Trasferimento dei dati e ricarica quando il laptop è collegato e acceso
- Ricarica dedicata o senza host che fornisce una più elevata corrente di ricarica quando l'host è spento, in standby o disconnesso </ol>

È possibile collegare dispositivi di acquisizione video, unità flash portatili e dischi rigidi esterni con velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 10 Gbps. Questo hub USB Type-C a 4 porte incrementa la produttività, offrendo tutti i collegamenti necessari quando si lavora o si viaggia.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- Consente di aggiungere una porta USB-C e tre porte USB-A (di cui una BC 1.2 per la ricarica veloce) a un computer laptop Mac, Windows, Linux o di altro tipo con tecnologia USB-C o a un tablet con tecnologia USB-C (ad es. iPad Pro)
- L'hub USB dispone di alimentazione autonoma con adattatore di alimentazione universale incluso
- L'hub USB Type-C supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gbps
- Compatibile con i supporti per dock StarTech.com per un'installazione flessibile a parete e sulla scrivania
- Design compatto con cavo host lungo 1 m per consentire diverse configurazioni
- Installazione plug-and-play senza bisogno di driver

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	Sì
Connessione host USB-C	Sì

Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Standard del settore	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
ID chipset	Realtek - RTS5423

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
-------------------	--

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo
-------------------------------------	------------------------------------

---

#### Indicatori

Indicatori LED	1 - Verde: indicatore di alimentazione e collegamento
----------------	---

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24W

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C
Temperatura di conservazione	-20 to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma	Desktop
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	3.0 oz [84.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	9.2 in [23.4 cm]
Package Height	2.1 in [5.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.2 oz [430.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB-C
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	4 - Clip per adattatore di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - Cavo host USB-C (1 m)

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.