

Hub Concentrador USB C de 4 Puertos - Hub USB Tipo C a 4 Puertos USB A - Hub USB Tipo C USB 3.2 Gen 2 de 10Gbps - Alimentado por el Bus - Hub para Laptop - de Aluminio

ID del Producto: HB31C4AB



Amplíe la conectividad de su portátil USB-C™ con este concentrador USB-C 10G de nueva generación. Se conecta al puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su laptop, añadiendo cuatro puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A, para que pueda conectar rápidamente más dispositivos USB. Se alimenta por bus, por lo que no necesita un adaptador de corriente externo.


Este concentrador USB Type-C de cuatro puertos mejora su productividad, ofreciéndole las conexiones que necesita mientras trabaja. Conecte los dispositivos USB más recientes, como unidades flash, dispositivos de captura y discos duros externos, con rápidas velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps, para ahorrar tiempo al transferir archivos de gran tamaño.

El hub USB-C también le permite ampliar la vida útil de sus dispositivos USB existentes: es retrocompatible con versiones anteriores de dispositivos USB.

El compacto y ligero concentrador USB-Tipo-C es un complemento cómodo y portátil para su laptop. Está alimentado por bus, por lo que obtiene su energía directamente del puerto USB-C de su computadora, sin necesidad de alimentación externa. Eso significa menos cables que llevar con usted cuando viaje. También cuenta con un cable integrado (9.8 pulg./25 cm) para viajar cómodamente.

El hub USB 3.2 Gen 1 funciona con una amplia gama de sistemas operativos, incluidos macOS, Windows® y Linux™. Se instala automáticamente cuando lo conecta a su computadora de escritorio o laptop, por lo que puede ponerse en marcha rápidamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para usuarios "móviles" (que se desplazan con frecuencia), para su uso en oficinas o en casa
- Tamaño compacto que funciona bien en espacios de trabajo pequeños o compartidos ("hot desks")

Características

- **HUB USB-C PORTÁTIL DE 4 PUERTOS:** Amplíe la conectividad de una laptop/computadora de escritorio USB-C añadiendo 4 puertos USB-A con este hub adaptador USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) SuperSpeed - Retrocompatible con periféricos USB 3.0/2.0/1.0 Tipo-A
- **RENDIMIENTO:** Hub alimentado por bus USB con velocidades de hasta 10Gbps y potencia de hasta 15W compartida con todos los dispositivos conectados - Compatible con unidades SSD, de almacenamiento de datos, teclados, mouse, cámaras web y audífonos
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Un hub ligero con carcasa de aluminio y plástico duradero, cable anfitrión USB-C conectado de 25cm de longitud, factor de forma pequeño [56 mm x 56 mm x 1.9 cm] y puertos orientados hacia arriba para facilitar el acceso a los puertos
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Hub de expansión USB-C con configuración sin controlador, compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android - Compatible con host Thunderbolt 3
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de TI desde hace más de 30 años - Este hub USB-C está respaldado durante 2 años por StarTech.com, incluyendo soporte técnico multilingüe gratuito 24/5 basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga	No

rápida

Cantidad de Puertos 4

Interfaz USB 3.2 Gen 2

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 2 10Gbps

Estándares Industriales USB 3.1 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL822

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Compatibilidad con UASP Sí

MTBF 515.823 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.1 (10Gbps)

La potencia nominal (de salida) total del modelo HB31C4AB está basado en la alimentación de entrada disponible y se comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido descendente.

Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	9.8 in [250 mm]
Longitud del Producto	2.2 in [56.0 mm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.6 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.9 cm]
Peso del Producto	1.9 oz [54.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del	4.0 oz [112.0 g]

Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB-C
---------------------	------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.