

4 Port USB C Hub me Voedingsadapter - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - USB Type C naar 4x USB-A - Gevoede Desktop USB Hub met Fast Charging Port (BC 1.2) - Monteerbaar

Productcode: HB31C4AS



Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB 3.2 Gen 2 hub met 10 Gbps, die een grotere busbandbreedte voor aangesloten apparaten en snellere gegevensoverdracht ondersteunt. Deze zelfgevoede 4-poorts USB-C hub wordt aangesloten op de USB Type-C of Thunderbolt 3 poort van uw apparaat, waardoor vier USB-A poorten worden toegevoegd, zodat u snel meerdere USB apparaten kunt aansluiten.

Deze compact en lichtgewicht USB Type C hub is een ideale toevoeging aan uw laptopconfiguratie. De hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter voor een betere ondersteuning van USB apparaten, zoals externe opslagapparaten die mogelijk meer stroom zouden kunnen verbruiken.

De USB-C hostkabel wordt apart geleverd en is extra lang (1 m) voor meer flexibiliteit op grotere verbindingsafstanden en plug & play installatie.

Voor nog meer flexibiliteit en beveiliging is de minihub voorzien van montagegaten die geschikt zijn voor StarTech.com dock montagesystemen zoals SSPMSVESA of SSPMSUDWM.

Met ondersteuning van USB-A randapparaten is deze multipoort hub neerwaarts compatibel en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. Dit product heeft één altijd ingeschakelde USB-A snellaadpoort, die twee bedieningsmodi ondersteunt:


- Gegevensoverdracht en opladen als de laptop aangesloten en ingeschakeld is.
- Speciaal of 'hostless' opladen, met een hogere stroomsterkte, als de host uitgeschakeld, in stand-by of losgekoppeld is.

U kunt video-opnameapparatuur, draagbare flashdrives en externe harde schijven aansluiten, met een snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps. Deze 4-poorts USB Type C hub verhoogt uw productiviteit en

geeft u de aansluitingen die u nodig heeft als u werkt of reist.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en prestatietesten. Dit process helpt om ervoor te zorgen dat wij de industrienormen hanteren en vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **4-PORT USB-C HUB:** Voeg 4x USB-A poorten toe aan een USB-C laptop/desktop met deze SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) hub; Met power schakelaar; Incl. 1 m USB-C hostkabel
- **OPLADEN & SYNCHRONISEREN:** Zelfgevoede USB hub met universele 24 W voeding (NA/JP, GB, EU, ANZ); 1x USB-A speciale oplaadpoort (DCP) die een aangesloten pc van 7,5 W (1,5 A) stroom voorziet of tot 12 W (2,4 A) zonder een pc
- **UITGEBREIDE CONNECTIVITEIT:** 4-port USB Type-C uitbreidingshub met snelheden tot 10 Gbps; ondersteunt high-speed dataopslag zoals SSD's en USB sticks, toetsenborden, muizen, webcams, headsets, etc.
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** OS onafhankelijk; Compatibel met Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; compatibel met Thunderbolt 3 host; Aan een bureau/wand of VESA-plaat monteerbaar (beugels apart verkrijgbaar SSPMSVESA/SSPMSUDWM)
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze USB-C naar USB-A adapter heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Ja
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Realtek - RTS5423

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk
--------------------	---------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Groen: voedings- en verbindingslampje
-----------------	---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	2.5 in [6.3 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	3.0 oz [84.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.2 in [5.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.0 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C hub
	1 - universele voedingsadapter
	4 - Voedingsadapter clips (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - USB-C hostkabel (1 m)

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.