

4x4 USB 3.0 (5Gbps) delnings-switch för kringutrustning

Produkt ID: HBS304A24A



Denna 4x4 USB 3.2 Gen 1-kringutrustningsswitch gör att du kan dela fyra USB 3.2 Gen 1-kringutrustningar mellan fyra olika datorer, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en mer produktiv och utrymmeseffektiv arbetsyta.

Spara på kostnaderna för inköp av dubbel kringutrustning genom att dela enheter (t.ex. USB-skrivare, bärbara hårddiskar, mus och tangentbord) med upp till fyra datorer. USB-switchen gör att du kan undvika att byta kablar från ett system till ett annat, vilket sparar tid och ansträngning.

Snabba dataöverföringar till och från era delade kringutrustningsenheter. USB-switchen har stöd för USB 3.2 Gen 1 (upp till 5 Gbit/s), vilket ger hög bandbredd för enheter som externa hårddiskar och webbkameror. USB 3.2 Gen 1-switchen är även bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1 och fungerar med äldre enheter.

Plug-and-play-USB-switchen är enkel att använda, inga drivrutiner eller programvara krävs. Den har en fjärrportsväljare så att du kan byta kringutrustning från en dator till en annan med en knapptryckning. LED-indikatorn visar på den aktiva datorn.

Switchens kompakta design tar minimalt med plats och den är USB-driven.

USB-switchen med 4 portar kan även anslutas till en USB-hubb eller dockningsstation, för att utöka antalet delade enheter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Perfekt för småföretag och hemmakontor.
- Dela en USB 3.2 Gen 1-kringutrustning mellan upp till fyra datorer på en arbetsbänk.
- Anslut en extern hårddisk mellan fyra system för att sammanföra data till en enskild, gemensam hårddisk.

Funktioner

- Spara kostnader genom att dela fyra USB-kringutrustningar mellan fyra datorer
- Med fjärrportsväljaren kan du byta enheter från en dator till en annan med en knapptryckning
- Stöd för USB 3.2 Gen 1-genomströmning med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s (bakåtkompatibel)
- Hot-plug-anslutningsbar USB-switch med överströmskydd
- Inkluderar fyra USB-A till USB-B-kablar - 2 x 1,2 m/2 x 1,8 m

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
----------------------------------	------------------------

	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Allmänna specifikationer	Valfria strömförsörjningskrav: 5 V 2 A
Kontakt(er)		
	Externa portar	4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
		4 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Denna switch behöver ingen extern strömkälla eftersom den strömsätts via de datorer den är ansluten till. Om du har en speciell applikation som kräver extra ström, t.ex. USB-kringutrustning som kräver högre strömsättning eller om färre än 4 värdar är anslutna och drivs samtidigt, ansluter du en 5V-källa till nätadapterporten (USB Micro-B).
Indikatorer		
	LED-indikatorer	4 - Indikator för val av dator
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utpänning	5 DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende		
	Färg	Svart

Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	3.7 in [9.4 cm]
Produktbredd	3.7 in [9.4 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	4.4 oz [124.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.4 in [24.0 cm]
Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Paketets höjd	2.5 in [6.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - delnings-switch för kringutrustning
	1 - 1,8 m fjärrportväljare
	4 - USB 3.0-kablar - USB-A till USB-B 2x 1,2 m / 2x 1,8 m
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.