

4K HDMI audio extractor met 4K 60Hz ondersteuning

Product ID: HD202A



Met deze 4K HDMI audio extractor kunt u de audio van uw HDMI video streams ontsluiten ('de-embed') om een speciale audio output te maken, die u direct op een digitaal of analog audioapparaat kunt aansluiten. De de-embedder ondersteunt HDMI 2.0 specificaties en behoudt 4K 60 Hz resoluties voor een naadloze video-ervaring.

De HDMI sound splitter ondersteunt videoresoluties tot 4K 60Hz (3840 x 2160) en hoge videobandbreedte tot 18 Gbps. Omdat hij High Dynamic Range (HDR) video passthrough ondersteunt, kunt u genieten van levensechte beelden met een ongelooflijk(e) contrast, helderheid en kleuren en grotere lichtsterkte dan standaard digital imaging.

Integreer HDMI 2.0 apparaten, zoals uw nieuwe 4K Blu-ray speler, eenvoudig in uw bestaande audioapparatuur of desktop luidsprekers. De extractor scheidt en extraheert het audiosignaal van uw HDMI-kabel, zodat u dit signaal op digitale optische audio- of dual RCA audioapparaten kunt weergeven. De geventileerde EDID-beheerfuncties ondersteunen 2-kanaals, 5.1-kanaals en passthrough audiomodi.

De HDCP conforme HDMI audio de-embedder is compatibel met dual-RCA composiet adapters, zodat u de flexibiliteit hebt om de audio van uw HDMI-bron in 3,5 mm audioapplicaties kunt integreren met behulp van [%product id="MU6MMRCA" text="MU6MMRCA"%], [%product id="MU3MMRCA" text="MU3MMRCA "%]or [%product id="MUFMRCA" text="MUFMRCA "%](apart verkrijgbaar).

De compacte extractor is ook compact en past dus perfect bij uw genstalleerde hardware, voor een uniforme look.

De HD202A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een HDMI-apparaat aan op analoog stereo in uw klaslokaal
- Extraheer audio van een HDMI-bron en stuur dit naar speciale audioapparatuur in uw vergaderruimte

Features

- Separeer en zend de audio vanaf een 4K HDMI videosignaal naar speciale audioapparatuur
- Ondersteunt de nieuwste HDMI 2.0 specificaties en HDR video passthrough
- Probleemloze aansluiting op digitale audio- of dual RCA audioapparaten
- Breid de mogelijkheden van de audio-extractor uit door conversie naar 3,5 mm audio
- Gentegreerde EDID-beheerfuncties met passthrough instellingen voor maximale compatibiliteit

Hardware	Warranty	2 Years
	AV-ingang	HDMI
	AV-uitgang	3.5 mm Audio
	AV-uitgang	HDMI
	Audio	Yes
Prestaties	Maximale digitale resoluties	4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
	Ondersteunde resoluties	4096 x 2160 (4K) 60Hz
		3840x2160 (4K) 60Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	2560x1600 60Hz
	Audiospecificaties	1920x1200 60Hz
		1920x1080 (1080p) 60Hz
		1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
		Yes
		SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital en DTS 5.1 RCA uitgang: 2-kanaals of stereo
Connector(en)	Connector A	HDMI (19 pin)
	Connector B	HDMI (19 pin)
	Connector B	RCA
	Connector B	Toslink (SPDIF, Optical)
Speciale	Notitie	HD202A ondersteunt niet het gebruik van DVI monitors.

**opmerkingen /
vereisten**

Voeding	Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1000 mA
	Stekkertype	M
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 45C (32F to 113F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 70C (-4F to 158F)
	Vochtigheid	10% tot 90%, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Aluminum
	Lengte product	3.5 in [90.000 mm]
	Breedte product	3.1 in [80.000 mm]
	Hoogte product	0.9 in [22.000 mm]
	Gewicht product	7.3 oz [208.000 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	7.6 in [1.9 cm]
	Package Width	6.0 in [1.5 cm]
	Package Height	2.0 in [50.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	16.6 oz [470.000 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	HDMI audio-extractor
	Meegeleverd	universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
	Meegeleverd	Montagesteunen
	Meegeleverd	bevestigingsschroeven

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***