

## HDMI till DisplayPort-adapter - 4K 30 Hz

Produkt ID: HD2DP



Denna HDMI® till DisplayPort™-adapter låter dig ansluta en HDMI-kapabel videokälla som till exempel din bärbara dator, desktop, Blu-ray™-spelare eller kamera till en DisplayPort-skärm eller -projektor.

Den aktiva HDMI- till DisplayPort-adaptorn har plug-and-play-installation för problemfri konfiguration utan mjukvara eller drivenheter. Adaptorn strömsätts via en USB-port, vilket utesluter behovet av en extra strömadapter. Den är också mycket kompakt utformad och kräver därmed lite utrymme på din arbetsplats.

Med HDMI- till DP-adaptorn kan du koppla en andra skärm till din arbetsplats, vilket ger den extra skärmsplats du behöver för att göra många saker samtidigt och få mer gjort på kortare tid. Den ökar produktiviteten avsevärt och gör att du kan visa dokument, kalkylblad och webbsidor över flera skärmar.

Med stöd för 4K vid 30 Hz får du en skarp och tydlig bildkvalitet som är fylligare och mer verklig än traditionell HD, och med mycket tydligare detaljer. Adaptorn levererar Ultra HD-innehåll till din DisplayPort-skärm och stöder 7.1-kanals surroundljud.

Adaptorn är bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

HD2DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Koppla din HDMI-dator till en DisplayPort-skärm
- Visa dokument, kalkylblad och webbsidor över flera skärmar
- Designa och redigera grafiska filer på din DP-skärm med hjälp av HDMI-utgången på din dator
- Redigera och visa post-produktionsvideo på en 4K-skärm
- Visa kamerafilm från din HDMI-källa på en DisplayPort-skärm

## Funktioner

- Ger en kompakt lösning med plug-and-play-installation
- Öka din produktivitet genom att ansluta en extra skärm till din bärbara dator
- Du erhåller enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K
- Bakåtkompatibel med skärmar som stöder Full HD 1920x1200
- Strömförsörd via USB - ingen anslutning av enheter eller strömadaptrar krävs

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	DisplayPort
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP2600

---

### Prestanda

Maximal digital upplösning	3840 x2160
Stödda upplösningar	3840 X 2160 at 30 Hz 1920x1200



1920x1080 (1080p) at 120 Hz

1280x720 (720p)

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer 7.1 surroundljud

---

#### Kontakt(er)

Connector A 1 - HDMI (19-stifts)

Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs. Adaptern stöder inte HDCP 2.2

---

#### Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

---

#### Miljö

Drifttemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 20~95 % RH icke-kondenserande

---

#### Utseende

Färg Svart

Produktlängd 10.0 in [25.5 cm]

Produktbredd 0.9 in [2.3 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 1.3 oz [37.0 g]

---

#### Förpackning

Package Length 8.7 in [22.1 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]



Fraktvikt (förpackning) 4.8 oz [137.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI till DisplayPort-adapter
	1 - 60 cm USB-förlängningskabel

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

