

Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920x1200

ID del Producto: HD2DPVGADVI



Este adaptador para viaje le permite conectar su Ultrabook™ o su ordenador portátil equipado con HDMI a cualquier pantalla DisplayPort, VGA o DVI. Para más garantía, el adaptador ha sido diseñado para que sea compatible con ordenadores con sistema tanto Windows®, como Mac.

Este adaptador 3 en 1 le ofrece todas las salidas de vídeo que necesita para la conexión con cualquier proyector o pantalla. Con salidas DisplayPort, VGA y DVI, este adaptador le permite conectar el puerto HDMI de su ordenador portátil a cualquier pantalla de una sala de juntas o aula de clases, lo cual evita las molestias de llevar un adaptador por separado para cada tipo de pantalla.

Con varias salidas para vídeo, de peso ligero y un diseño que ocupa poco espacio, este adaptador es la solución perfecta para profesionales que viajan/se desplazan, como representantes de ventas o instructores. Este adaptador audiovisual 3 en 1 también resulta ideal en el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en una oficina.

El adaptador es de instalación tipo plug-and-play, lo cual permite conectar rápida y fácilmente casi cualquier pantalla, a fin de poder centrarse en los detalles de la presentación y no en los detalles técnicos de la configuración audiovisual de una sala de juntas. Tiene alimentación por USB, lo cual significa que no se requiere un adaptador de alimentación y, a su vez, facilita llevarlo como accesorio. Además, solo tiene que conectar el adaptador a su ordenador, en lugar de buscar una fuente de alimentación adicional.

La salida DisplayPort de este adaptador es compatible con las resoluciones Ultra HD 4K, la cual ofrece cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. La salida DP también es retrocompatible con resoluciones más bajas, como 1080p y 720p, así que el adaptador también se ajusta de forma ideal a su equipo de generación anterior. Las salidas VGA y DVI también son compatibles con resoluciones máximas de hasta 1920 x 1200, lo cual permite disfrutar de excelente calidad de imágenes de vídeo.

El modelo HD2DPVGADVI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
- Cuando trabaje en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su Ultrabook a una pantalla DisplayPort, VGA o DVI que le proporcionen
- Utilice una pantalla DisplayPort, VGA o DVI como monitor secundario

Características

- Adaptador 3 en 1 - HDMI a DisplayPort, HDMI a VGA, HDMI a DVI
- Obtenga la máxima portabilidad, gracias a este adaptador de vídeo con alimentación por USB
- Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K
- Instalación plug-and-play
- Diseño de peso ligero
- Formato compacto

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
	Pasivo
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	DisplayPort
	DVI

	VGA
Soporte de Audio	Sí
<hr/>	
Rendimiento	
Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Salida DisplayPort - audio estéreo de 2 canales
Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
MTBF	858,339 horas
<hr/>	
Conector(es)	
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - DVI-I (29 pines)
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Nota	La salida DisplayPort es un puerto activo. La salida VGA es un puerto activo. La salida DVI-D es un puerto pasivo.

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Alimentado por USB
Incluido

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humedad HR de 40% a 50%

Características
Físicas

Longitud del Cable 8.2 in [209.6 mm]

Longitud del Producto 11.8 in [30.0 cm]

Ancho del Producto 2.2 in [5.5 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 1.5 oz [43.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [138.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje

1 - Guía de inicio rápido

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

