

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir

N° de produit: HD2DPVGDVI



Cet adaptateur de voyage vous permet de connecter un Ultrabook™ ou un ordinateur portable compatible HDMI à un écran DisplayPort, VGA ou DVI. Pour une prise en charge optimale de votre ordinateur, l'adaptateur a été conçu pour les ordinateurs Windows® et Mac.

Cet adaptateur 3 en 1 vous fournit toutes les sorties vidéo nécessaires pour vous connecter à un vidéoprojecteur ou un écran. Avec des sorties DisplayPort, VGA et DVI, cet adaptateur permet de connecter le port HDMI de votre ordinateur portable à un écran de salle de cours ou de conférence sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.

Compact, léger et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution idéale pour les professionnels itinérants, comme les représentants ou les formateurs. L'adaptateur A/V 3 en 1 est également parfait pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Il offre une installation plug-and-play vous permettant de vous brancher facilement et rapidement à tous types d'écran. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur votre présentation et oublier les détails techniques de configuration audio/vidéo d'une salle de conférence. Il est alimenté par USB et ne nécessite donc pas d'adaptateur d'alimentation, ce qui le rend facilement transportable. De plus, il suffit de le connecter à votre ordinateur. Plus besoin donc de chercher une source d'alimentation supplémentaire.

La sortie DisplayPort de cet adaptateur prend en charge les résolutions Ultra HD 4K, soit une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie DP est également rétrocompatible avec les basses résolutions, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution maximale haute définition de 1920 x 1200, vous permettant de profiter d'une qualité vidéo excellente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez
- Connectez votre Ultrabook BYOD (Apportez votre propre appareil) à un écran DisplayPort, VGA ou DVI du bureau
- Utilisez un écran DisplayPort, VGA ou DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

- Adaptateur 3 en 1 - HDMI vers DisplayPort, HDMI vers VGA, HDMI vers DVI
- Optimisez la portabilité avec un adaptateur vidéo alimenté par USB
- Qualité d'image remarquable prenant en charge le format UHD 4K
- Installation plug-and-play
- Conception légère
- Conception compacte

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
	Passif
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	DisplayPort
	DVI
	VGA

Prise en charge audio Oui

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.2
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Résolutions prises en charge	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Sortie DP - stéréo 2 canaux
Spécifications générales	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera.
MTBF	858,339 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) 1 - DVI-I (29 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La sortie DisplayPort est un port actif. La sortie VGA est un port actif. La sortie DVI-D est un port passif.
----------	---

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % à 50 %

Caractéristiques physiques

Longueur de câble	8.2 in [209.6 mm]
Longueur du produit	11.8 in [30.0 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	1.5 oz [43.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	4.9 oz [138.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis