

## Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200

ID prodotto: HD2DPVGADVI



Questo adattatore da viaggio consente di collegare un Ultrabook™ o un laptop dotato di HDMI a un qualsiasi display DisplayPort, VGA o DVI. Per garantire la compatibilità con i computer in uso, l'adattatore è progettato per supportare sistemi Windows® e Mac.

Adattatore 3-in-1 che offre tutte le uscite video necessarie per collegare qualsiasi proiettore o display. Grazie al supporto degli output DisplayPort, VGA e DVI, questo adattatore consente di collegare la porta HDMI di un laptop a qualsiasi display di sala riunioni o aula senza la necessità di trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una soluzione perfetta per professionisti viaggiatori come ad esempio venditori o docenti. Questo adattatore audio/video 3-in-1 è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio.

L'adattatore consente un'installazione plug-and-play per collegarsi rapidamente e in maniera semplice a qualsiasi display e dedicarsi ai dettagli di una presentazione, senza perdersi nelle informazioni tecniche di configurazione audio e video delle sale riunioni. Il prodotto è dotato di un'alimentazione USB e non richiede un alimentatore, per un trasporto agevole. Inoltre, è sufficiente collegare l'adattatore a un computer senza cercare una sorgente di alimentazione aggiuntiva.

L'uscita DisplayPort di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità d'immagine quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita DP è anche retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video comunque eccellente.

HD2DPVGADVI è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
- Consente di collegare un Ultrabook BYOD a un display DisplayPort, VGA o DVI ubicato presso il luogo di lavoro
- Consente di utilizzare un display DisplayPort, VGA o DVI come monitor secondario

### Caratteristiche

- Adattatore 3-in-1: da HDMI a DisplayPort, da HDMI a VGA, da HDMI a DVI
- Consente di aumentare al massimo la portatilità con un adattatore video dotato di alimentazione USB
- Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K
- Installazione Plug-and-Play
- Design leggero
- Compatto

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
	Passivo
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	DisplayPort
	DVI
	VGA

Audio Sì

---

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Risoluzioni supportate	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Output DP stereo a 2 canali
Specifiche generali	L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
MTBF	858,339 ore

---

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	DisplayPort (20 pin) VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) DVI-I (29 pin)

---

Note/requisiti speciali

Nota	L'uscita DisplayPort è una porta di tipo attivo. L'uscita VGA è una porta di tipo attivo. L'uscita DVI-D è una porta di tipo passivo.
------	---

---

Alimentazione

Adattatore di	Alimentazione USB
---------------	-------------------

alimentazione incluso

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	40-50% RH

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo	8.2 in [21.0 cm]
Lunghezza prodotto	11.8 in [30.0 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [55.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Peso prodotto	1.5 oz [43.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.9 oz [138.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore A/V da viaggio
	Guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

