

A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Productcode: HD2DPVGADVI



Met deze reisadapter kunt u uw voor HDMI geschikte Ultrabook™ of laptop op elk DisplayPort-, VGA- of DVI-scherm aansluiten. Om compatibiliteit met uw computer te garanderen, is de adapter zo ontworpen dat zowel Windows®- als Mac-computers worden ondersteund.

Met deze 3-in-1 adapter beschikt u over alle video-uitgangen die u nodig hebt om elke projector of display aan te sluiten. Met DisplayPort-, VGA- en DVI-uitgangen kunt u met deze adapter de HDMI poort van uw laptop aansluiten op elk scherm in een vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtype een aparte adapter hoeft mee te nemen.

Door ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een lichtgewicht, compact design, is deze adapter de perfecte oplossing voor reizende professionals, zoals vertegenwoordigers of trainers. De 3-in-1 A/V adapter is ook ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Deze adapter heeft plug & play installatie, waardoor u de adapter snel en eenvoudig kunt aansluiten op bijna elk beeldscherm dat u tegenkomt, zodat u zich meer kunt richten op uw presentatie en niet op de technische details van de A/V-configuratie in een vergaderruimte. De reisadapter heeft USB-voeding, zodat geen voedingsadapter nodig is en kan gemakkelijk worden meegenomen. Daarnaast kunt u de adapter gewoon in uw computer steken, in plaats van een extra voedingsbron te moeten vinden.

De DisplayPort-uitgang van deze adapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De DP-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.

<small>NB: Deze adapter kan geen digitaal gecodeerde content weergeven via de VGA-poort.</small>

De HD2DPVGADVI wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op vrijwel elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt
- Sluit uw BYOD Ultrabook aan op een beschikbaar DisplayPort-, VGA- of DVI-scherm op kantoor
- Gebruik een DisplayPort-, VGA- of DVI-scherm als een tweede scherm

Eigenschappen

- 3-in-1 adapter - HDMI naar DisplayPort, HDMI naar VGA, HDMI naar DVI
- Maximale mobiliteit, met een USB gevoede videoadapter
- Plug & play installatie
- Compact
- Lichtgewicht
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
	Passief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	DisplayPort
	VGA
	DVI
Audio	Ja

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Ondersteunde resoluties	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DP-uitgang - 2-kanaals stereo
Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
MTBF	858,339 uren

Connector(en)


Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig) VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) DVI-I (29-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De DisplayPort-output is een actieve poort. De VGA-output is een actieve poort. De DVI-D-output is een passieve poort.
---------	--

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	40~50% RV

Fysieke eigenschappen

Kabellengte	8.2 in [21.0 cm]
Lengte product	11.8 in [30.0 cm]
Breedte product	2.2 in [55.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [15.0 mm]
Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [138.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	A/V-reisadapter
	Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

