

2 m HDMI till Mini DisplayPort-kabel - 4K 30 Hz

Produkt ID: HD2MDPMM2M



Denna 2 m HDMI® till Mini DisplayPort™-kabel (hane till hane) låter dig ansluta en HDMI-videokälla som till exempel din bärbara dator, desktop, Blu-ray™-spelare eller kamera till en Mini DP-skärm eller bildskärm utan att ytterligare videokablar och adaptrar behövs.

Med stöd för 4K vid 30 Hz får du en skarp och tydlig bildkvalitet som är fylligare och mer verklig än traditionell HD, och med mycket tydligare detaljer. HDMI till Mini DisplayPort-kabeladaptern levererar UHD-innehåll till din mDP-skärm och stöder 7.1-kanals surroundljud.

Video-konverteraren är även bakåtkompatibel med 1440p- och 1080p-skärmar, vilket gör det till ett fantastiskt tillbehör till ditt befintliga system hemma eller på kontoret.

Denna 2 m långa HDMI till mDP-kabel tillåter en kompakt anslutning utan onödiga adaptrar och kablar för en garanterat städad och proffsig installation. För kortare installationer har vi dessutom en 1 m kabeladapter, så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

Denna aktiva HDMI- till Mini DP-konverterare har plug-and-play-installation för problemfri konfiguration utan mjukvara eller drivrutiner. Kabeladaptern strömsätts via en USB-port, vilket utesluter behovet av externa strömadaptrar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Koppla din HDMI-dator till en Mini DisplayPort-skärm
- Utmärkt för styrelserum eller arbetsstationer på kontor
- Visa 4K-video från din HDMI-källa till en mDP-skärm

Funktioner

- Minska trasslet med kabel och adapter i ett
- Aktiv HDMI till Mini DisplayPort-konvertering överför audio och video i HD-kvalitet från din dator till en Mini DP-skärm
- Levererar enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K
- Tillhandahåller en bekväm plug-and-play-lösning utan att ytterligare adaptrar behövs
- EASY TO USE: All-in-one adapter cable provides an easy, driverless setup and works with any OS including Windows, macOS, Chrome OS, Linux & Android

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI - 1.4
AV-utgång	Mini-DisplayPort
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips - STDP2600

Prestanda

Video Revision	HDMI 1.4
Stödda upplösningar	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz

Additional resolutions and refresh rates may be supported

Stöd för widescreen Ja

Audio-specifikationer Mini DisplayPort - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI
Connector B	1 - Mini DisplayPort

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet	5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	78.7 in [200.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [2 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	3.9 oz [110 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Paketets höjd	0.0 in [0.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI till Mini DisplayPort-kabeladapter
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.