

Câble Rallonge HDMI 15cm - Cordon d'extension HDMI 2.0 High Speed 4K 60 Hz avec Ethernet - Câble Extension Court HDMI - Adaptateur Mâle vers femelle

N° de produit: HD2MF6INL



Ce câble HDMI haute vitesse d'aide port empêche l'usure du port HDMI de votre écran ou d'autres périphériques, car vous pouvez l'éloigner de l'appareil pour une connexion plus flexible. L'extenseur protégeant le port prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0, y compris les résolutions 4K (60 Hz) et la bande passante jusqu'à 18 Gbit/s.

Pour éviter les déconnexions accidentelles et les pertes de signal, l'extenseur comprend un connecteur HDMI mâle haute rétention. Le connecteur se verrouille automatiquement à l'intérieur du port, ce qui crée une pression de contact qui l'empêche de se desserrer au fil du temps suite à un mouvement ou à des vibrations.

Ce court câble d'extension mâle-femelle prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0 :

- Résolutions 4K à 60 Hz
- Vitesses élevées avec une bande passante pouvant atteindre 18 Gbit/s
- High Dynamic Range pour un rapport de contraste élevé et des couleurs vives
- Son remarquable avec jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés
- Prend en charge le format cinéma 21:9 et les vidéos 3D
- Rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI
- Prend en charge les fonctionnalités CEC (Consumer Electronics Control)

Entièrement compatible avec votre équipement HDMI 2.0, ce câble protégeant le port prend en charge les résolutions 4K à 60 Hz et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gbit/s. Il est également

rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Diffusez des présentations de haute qualité avec des vidéoprojecteurs 4K
- Connectez des écrans et appareils 4K ou Ultra HD

Spécifications techniques

- **CÂBLE D'EXTENSION** : 15cm câble d'extension HDMI 2.0 avec Ethernet, 4K 60Hz (jusqu'à 4096x2160p), 18Gbps de bande passante, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, supporte un rapport d'aspect ultra large, 32 Ch. multi-stream audio avec un échantillonnage de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **DURABLE** : Câble économiseur de port HDMI Ultra HD haute vitesse entièrement moulé avec gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; Le câble d'extension HDMI court avec décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage ou les dommages dus à des flexions répétitives ou à une utilisation intensive
- **QUALITÉ COMMERCIALE** : un fil de 30 AWG avec des connecteurs à verrouillage plaqués or et un blindage EMI avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse de cuivre (couverture de 85 %) améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal ; un connecteur femelle en nylon 6/6 empêche l'usure lors de la connexion à votre port HDMI
- Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
- Profitez d'une connexion fiable grâce à ce câble haute vitesse protégeant le port

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé	
Performance		
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz	
Connecteur(s)		
Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)	
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)	
Caractéristiques physiques		
Couleur	Noir	
Style de connecteur	Droit	
Calibre du fil	30 AWG	
Longueur de câble	6.0 in [15.2 cm]	
Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]	
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]	
Hauteur du produit	0.1 in [0.4 cm]	
Poids du produit	0.9 oz [25.0 g]	
Informations d'emballage		
Quantité par paquet	1	
Longueur du Paquet	5.2 in [13.1 cm]	
Package Width	5.0 in [12.6 cm]	
Package Height	0.6 in [1.4 cm]	
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]	
Contenu du paquet		
Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI de 15 cm	
Informations de		

garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis