

15 cm HDMI Verlengkabel, 4K 60Hz High Speed HDMI 2.0 Verlengkabel met Ethernet,
Korte HDMI Verlengkabel, HDMI Male to Female Uitbreidingsadapter Kabel

Productcode: HD2MF6INL



Deze high-speed HDMI poort besparende kabel voorkomt slijtage van de HDMI poort van uw scherm of andere apparaten, door deze te verlengen tot op grotere afstand van het apparaat voor een flexibelere verbinding. De poort-verlengkabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties, waaronder resoluties tot 4K (60 Hz), en bandbreedtes tot 18 Gbps.

Om onbedoeld losraken en signaalverlies te voorkomen, is de extender voorzien van een goed sluitende mannelijke HDMI connector. De connector sluit automatisch aan de binnenkant van de poort, waarbij contactdruk ontstaat die voorkomt dat de connector in de loop der tijd losraakt vanwege beweging of trillingen.

Deze korte mannelijke naar vrouwelijke verlengkabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties:

- Resoluties tot 4K 60 Hz
- Hoge snelheden met een bandbreedte tot 18 Gbps
- High Dynamic Range voor een hogere contrastverhouding en levendige kleuren
- Kristelhelder geluid met tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen
- Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9 en 3D video
- Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies

Deze poortbesparende kabel is volledig compatibel met uw HDMI 2.0 apparatuur en ondersteunt resoluties tot 4K 60 Hz en bandbreedtes tot 18 Gbps. De kabel is ook neerwaarts compatibel met

eerdere HDMI-versies en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geef hoogwaardige presentaties met 4K projectors
- Sluit 4K of Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Eigenschappen

- **VERLENGKABEL:** 15 cm HDMI 2.0-verlengkabel met Ethernet, 4K 60Hz (tot 4096x2160p), 18 Gbps bandbreedte, HDR10 voor hoge contrast ratio, ondersteunt Ultra wide aspect ratio, 32 Ch. multi-stream audio w/1536Hz sampling (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
- **DUURZAAM:** Volledig gegoten Ultra HD high speed HDMI port saver kabel met duurzame PVC mantel voor maximale stevigheid en betrouwbaarheid. Korte HDMI verlengkabel met flexibele PVC trekantasting voorkomt rafelen/beschadiging door intensief gebruik
- **HOOGWAARDIGE KWALITEIT:** 30AWG draad met vergulde connectoren voor uitstekende signaalintegriteit & betrouwbaarheid & EMI bescherming met Al-Mylar folie & koperen vlechtwerk (85% dekking). Nylon 6/6 connector voorkomt slijtage bij frequente aansluiting
- **VOORKOMT SLIJTAGE EN SCHEUREN:** Vermindert inbrengcycli op uw HDMI-poort en vergemakkelijkt het bereik. Sluit uw computer/laptop/desktop/workstation op een TV/monitor/beeldscherm/projector. Ideaal voor thuis/kantoor/reis. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECIFICATIES:** 15 cm | Zwart | HDMI 2.0 | HDMI Male to Female Adapter | 30 AWG | PVC Omhulsel | Shield: Al-Mylar folie (85% dekking) | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, BT.2020 colorimetrie | Ondersteunt HDMI 2.0 en eerder | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties		
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	30 AWG
	Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
	Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
	Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
	Hoogte product	0.1 in [0.4 cm]
	Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.2 in [13.1 cm]
	Package Width	5.0 in [12.6 cm]
	Package Height	0.6 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 15 cm HDMI kabel
Garantie bepalinge		

n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.