

Cavo HDMI 2.0 Attivo ad alta velocità da 10m - Certificato CL2 per installazione a parete - Cavo HDMI UHD 4K 60Hz lungo e durevole - ARC, HDR 18Gbps - Cavo video HDMI M/M Nero

ID prodotto: HD2MM10MA



Il cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet è progettato per offrire prestazioni video e audio superiori, garantendo al contempo una connettività affidabile con una vasta gamma di dispositivi HDMI, tra cui televisori HD, ricevitori stereo, proiettori, console di gioco e altro ancora. Il cavo attivo è inoltre dotato di un'estremità più sottile per una maggiore flessibilità, che lo rende ideale per installazioni a parete.

HDMI™ ad Alta Velocità

Questo cavo HDMI 2.0 offre prestazioni elevate con supporto per risoluzione 4K (3840x2160p) a 60Hz, larghezza di banda 18Gbps e HDR (High Dynamic Range) per un contrasto e colori migliorati. È ideale per home theater, segnaletica digitale e presentazioni, offrendo immagini nitide e fino a 32 canali audio non compressi per un suono chiaro.

Qualità di Costruzione Premium

Realizzato con filo di rame 24 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Il circuito amplificatore integrato nel cavo potenzia attivamente il segnale HDMI senza bisogno di alimentazione esterna. Supporta connessioni più lunghe rispetto ai normali cavi HDMI.

Nota: questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Assicurarsi che il connettore HDMI contrassegnato con "TV" sia collegato al display, al fine di garantire che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per l'installazione all'interno delle pareti, nei casi in cui è richiesta la classe di resistenza al fuoco CL2
- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD
- Connessione dei proiettori HDMI nelle sale riunioni, nelle classi e nelle sale conferenza

Caratteristiche

- **CAVO HDMI 4K:** cavo HDMI 2.0 Ultra HD con larghezza di banda di 18 Gbps; UHD 4K a 60 Hz (3840 x 2160), HDR per un elevato rapporto di contrasto, formato cinema 21:9, 32 canali audio con velocità di campionamento di 1536 Hz, ARC e supporto di video 3D
- **CIRCUITO ATTIVO:** L'amplificatore attivo alimentato dal bus consente trasmissioni video fino a 10m (senza alimentazione esterna), supporta la colorimetria BT.2020 e l'audio in multistream fino a 4 utenti; funziona secondo le specifiche HDMI 2.0
- **RESISTENTE:** Ideale per installazioni a muro dove è richiesto il grado di protezione CL2; guaina in PVC flessibile; schermatura in fogli di alluminio; connettori placcati oro rivestiti in metallo migliorano l'integrità del segnale eriducono le interferenze
- **APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K ad alta velocità lungo per l'uso in casa/uffici/sala riunioni/sala conferenze/classi; funziona con notebook/laptop/desktop per presentazioni con monitor 4K, proiettori e display con funzioni CEC
- **SPECIFICHE:** 10m; nero; HDMI 2.0; cavo HDMI maschio-maschio; rivestimento: PVC; Schermatura EMI in Al-Mylar; Classificazione antincendio CL2; Nota: il cavo è unidirezionale, il connettore HDMI contrassegnato come "TV" si collega al lato TV/display

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

	Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
	ID chipset	Spectra7 - HT8181
<hr/>		
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
	Specifiche audio	Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Nota	Questo cavo HDMI è unidirezionale. Accertarsi che il connettore HDMI contrassegnato con la dicitura "TV" sia collegato allo schermo, al televisore o al proiettore
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	24 AWG
	Lunghezza del cavo	32.8 ft [10 m]
	Lunghezza prodotto	32.8 ft [10 m]
	Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	10.9 in [27.6 cm]

Larghezza del Pacco 10.1 in [25.7 cm]

Altezza del Pacco 2.4 in [6.1 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.3 lb [1.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo HDMI

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.