

10 m HDMI 2.0-kabel - 4K 60 Hz aktiv HDMI-kabel - CL2-klassad för vägginstallation - UHD-HDMI-kabel med hög hastighet och lång hållbarhet - ARC - HDR, 18 Gbps - Hane-till-hane-sladd - Svart

Produkt ID: HD2MM10MA



Höghastighets-HDMI™-kabeln med Ethernet är utformad för att leverera överlägsen video- och ljudprestanda samtidigt som den säkerställer tillförlitlig anslutning till en mängd olika HDMI-enheter, inklusive HDTV, stereomottagare, projektorer, spelkonsoler med mera. Den aktiva kabeln har dessutom en tunnare trådkonstruktion för ökad flexibilitet vilket gör den perfekt för vägginstallationer.

Höghastighets-HDMI™

Denna HDMI 2.0-kabel ger hög prestanda med stöd för 4K-upplösning (3840 x 2160p) vid 60 Hz, 18 Gbps bandbredd och HDR (High Dynamic Range) för förbättrad kontrast och färg. Den är idealisk för hemmabio, digital skyltning och presentationer och erbjuder skarpa bilder och upp till 32 okomprimerade ljudkanaler för klart ljud.

Förstklassig konstruktionskvalitet

Den här kabeln är konstruerad med 24 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Kabelns inbyggda förstärkarkretsar boostar HDMI-signalen utan någon extern strömkälla. Stöder längre anslutningar än vanlig HDMI.

Obs: Kabeln har en enkelriktad arkitektur som kräver att kabeln installeras åt rätt håll. Se till att HDMI-kontakten märkt med "TV" är ansluten till skärmen för att vara säker på att enheten och HDMI-källan är korrekt anslutna.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För inbyggda vägginstallationer där CL2-brandklassning krävs
- Anslut 4K/Ultra HD-skärmar och -enheter
- Anslut HDMI-projektorer i styrelserum, klassrum eller konferensrum

Funktioner

- **4K HDMI-KABEL:** Ultra HD-HDMI 2.0-kabel med 18 Gbps bandbredd; 4K 60 Hz UHD (3 840 x 2 160), HDR för kraftfullt kontrastförhållande, 21:9 bio-bildförhållande, ARC, 32 ljudkanaler vid 1 536 Hz samplingsfrekvens och stöd för 3D-video
- **AKTIVT KRETSSYSTEM:** Med den aktiva bussdrivna förstärkningen kommer man upp till en video på 10 m (behövs ingen strömförsörjning), stöder BT.2020-kolorimetri och multiströmmat ljud för upp till fyra användare; med prestanda upp till specifikationer för fullständig HDMI 2.0
- **HÅLLBAR KABEL:** Perfekt för vägginstallationer med krav på CL2-klassificering; flexibel PVC-mantel; skyddas av aluminium-mylar-folie och guldpläterade kontakter med metallhölje för bättre signalintegritet och blockering av extern EMI
- **ANVÄNDNING:** Lång höghastighets HDMI-kabel för användning i hem/kontor/styrelserum/konferensrum/klassrum, kan kombineras med din bärbara dator för presentationer via 4K-bildskärmar, projektorer eller skärmar med CEC-funktioner
- **SPECIFIKATIONER:** 10 m. Svart. HDMI 2.0. HDMI-sladd hane till hane. Mantel: PVC. Al-Mylar EMI-skärmning. CL2-brandklassad. Anteckning: Kabeln är enkelriktad, HDMI-kontakten märkt "TV" ansluts till tv-/display-sidan

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

	Brandteknisk klass	CL2-klass
	Chipset-ID	Spectra7 - HT8181
Prestanda	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) vid 60hz
	Audio-specifikationer	Upp till 32 audiokanaler med 1536 Hz samplingsfrekvens
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna HDMI-kabel är enkelriktad. Se till att HDMI-kontakten märkt med "TV" är ansluten till displayen, tv:n eller projektorn.
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	24 AWG
	Kabellängd	32.8 ft [10 m]
	Produktlängd	32.8 ft [10 m]
	Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
	Produktvikt	2.2 lb [1.0 kg]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	10.9 in [27.6 cm]
	Package Width	10.1 in [25.7 cm]

Paketets höjd 2.4 in [6.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - hdmi-kabel

Warranty
Information

Warranty 2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.