

Cable de 15 metros HDMI 2.0 - Cable HDMI Activo de 4K a 60Hz - con Clasificación CL2 para Instalación en Pared - Cable HDMI de Alta Velocidad Largo y Durable - HDR - de 18Gbps - Cable Macho a Macho - Negro

ID del Producto: HD2MM15MA



Este cable HDMI CL2 es apto para instalaciones en pared. Tiene un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 15 metros, entre dispositivos con HDMI disponible, sin pérdida de señal. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

La estructura de circuitos integrada del cable amplifica de manera activa la señal HDMI, sin que se requiera una fuente de alimentación externa. Compatible con conexiones a mayor longitud que las conexiones HDMI convencionales. El cable activo también tiene un diseño de fabricación con alambre delgado que ofrece mayor flexibilidad, lo cual resulta ideal para instalaciones en pared.

Este cable HDMI 4K es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, el cable le ofrece las mejores capacidades de la tecnología HDMI disponible hoy en día. Resulta perfecto para disfrutar de lo último en cine en casa, para señalización digital vívida o para realizar presentaciones audiovisuales excepcionales.

El cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable.

El modelo HD2MM15MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Asegúrese de que el conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la pantalla, a fin de

garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Para instalaciones en pared que requieran clasificación CL2 contra incendios
- Conecte monitores y dispositivos 4K/Ultra HD
- Conecte proyectores HDMI en salas de juntas, aulas de clase o salas de conferencias

Características

- **CABLE HDMI 4K:** Cable HDMI 2.0 ultra HD, con ancho de banda de 18Gbps; 4K 60Hz UHD (3840x2160), HDR, relación de aspecto 21:9 (formato de cine), 32 canales de audio de 1536Hz, ARC y compatible con vídeo 3D
- **CIRCUITOS ACTIVOS:** Con amplificador activo alimentado por bus que amplifica la señal hasta 15m (sin alimentación), comp audio multi-stream y colorimetría BT.2020; cumple especificaciones HDMI 2.0
- **CABLE DURABLE:** Ideal para instalaciones que requieren CL2. Recubrimiento flexible en PVC. Blindaje de aluminio Al-Mylar, conectores chapados en oro. Funda metálica que mejora señal y bloquea las EMI
- **APLICACIONES:** Cable HDMI largo de alta velocidad, para uso en casa/oficinas/salas de juntas, funciona con su laptop para presentaciones en monitores, proyectores o pantallas 4K, con funciones CEC
- **ESPECIFICACIONES:** 15m - Negro - HDMI 2.0 - Cable HDMI Macho a Macho - Cubierta: PVC - Blindaje Al-Mylar - Clasificado contra incendios CL2 - Nota: El cable es unidireccional, el conector HDMI etiquetado como "TV" se conecta al lado de la pantalla

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro

Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips	Spectra7 - HT8181

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
Especificaciones de Audio	Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	Este cable HDMI es unidireccional. Asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "TV" esté conectado a la pantalla, el televisor o el proyector.
------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0° - 26°C (32° - 79°F)
Temperatura de Almacenamiento	0° - 35°C (32° - 90°F)
Humedad	5 - 75% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]

Longitud del Producto	49.2 ft [15.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Peso del Producto	3.3 lb [1.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	12.2 in [31.1 cm]
Ancho de la Caja	13.7 in [34.7 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 lb [1.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI
---------------------	----------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.