

Cable de 15 metros HDMI 2.0 - Cable HDMI Activo de 4K a 60Hz - con Clasificación CL2 para Instalación en Pared - Cable HDMI de Alta Velocidad Largo y Durable - HDR - de 18Gbps - Cable Macho a Macho - Negro

ID del Producto: HD2MM15MA



Este cable HDMI CL2 es apto para instalaciones en pared. Tiene un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 15 metros, entre dispositivos con HDMI disponible, sin pérdida de señal. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

La estructura de circuitos integrada del cable amplifica de manera activa la señal HDMI, sin que se requiera una fuente de alimentación externa. Compatible con conexiones a mayor longitud que las conexiones HDMI convencionales. El cable activo también tiene un diseño de fabricación con alambre delgado que ofrece mayor flexibilidad, lo cual resulta ideal para instalaciones en pared.

Este cable HDMI 4K es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, el cable le ofrece las mejores capacidades de la tecnología HDMI disponible hoy en día. Resulta perfecto para disfrutar de lo último en cine en casa, para señalización digital vívida o para realizar presentaciones audiovisuales excepcionales.

El cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable.

El modelo HD2MM15MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y fiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Asegúrese de que el conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la pantalla, a fin de

garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Para instalaciones en pared que requieran clasificación CL2 contra incendios
- Conecte monitores y dispositivos 4K/Ultra HD
- Conecte proyectores HDMI en salas de juntas, aulas de clase o salas de conferencias

### Características

- **CABLE HDMI 4K:** Cable HDMI 2.0 ultra HD, con ancho de banda de 18Gbps; 4K 60Hz UHD (3840x2160), HDR, relación de aspecto 21:9 (formato de cine), 32 canales de audio de 1536Hz, y compatible con vídeo 3D
- **CIRCUITOS ACTIVOS:** Con amplificador activo alimentado por bus que amplifica la señal hasta 15m (sin alimentación), comp audio multi-stream y colorimetría BT.2020; cumple especificaciones HDMI 2.0
- **CABLE DURADERO:** Ideal para instalaciones que requieren CL2; recubrimiento flexible en PVC; blindaje de aluminio Al-Mylar, conectores chapados en oro, funda metálica que mejora señal y bloquea las EMI
- **APLICACIONES:** Cable HDMI largo de alta velocidad, para uso en casa/oficinas/salas de juntas, funciona con su laptop para presentaciones en monitores, proyectores o pantallas 4K, con funciones CEC
- **ESPECIFICACIONES:** 15m | Negro | HDMI 2.0 | Macho a macho | Recubrimiento: PVC | Blindaje de aluminio Al-Mylar contra EMI | CL2 | Garantía de 2 años | Nota: conector etiquetado "TV" va en la pantalla

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Grado de Inflammabilidad Clasificación CL2

ID del Conjunto de Chips Spectra7 - HT8181

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz

Especificaciones de Audio Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz

---

Conector(es)

Conector A HDMI (19 pines)

Conector B HDMI (19 pines)

---

Observaciones / Requisitos

Nota Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Asegúrese de que el conector HDMI rotulado como "TV" está conectado a la pantalla, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

---

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24 AWG

Longitud del Cable 49.2 ft [15 m]

Longitud del Producto 49.2 ft [15 m]

Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]

Altura del Producto 0.4 in [11 mm]

Peso del Producto 0.1 oz [1.5 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 12.0 in [30.5 cm]



Ancho de la Caja 10.9 in [27.8 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [51 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 lb [1.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable HDMI

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

