

Cable HDMI 2.0 15m - Câble HDMI Actif 4K 60Hz - Classe CL2 pour Installation dans un Mur - Long câble HDMI UHD Haute Vitesse Résistant - ARC, HDR, 18Gbps - Cordon mâle à mâle - Noir

N° de produit: HD2MM15MA



Ce câble HDMI CL2 est conçu pour les installations murales encastrées. Il dispose également d'un amplificateur de signal actif qui permet une connexion jusqu'à 15 m de distance entre vos appareils HDMI, sans aucune perte de signal. Le câble est également rétrocompatible avec les spécifications HDMI antérieures et fonctionne avec tous vos appareils HDMI actuels.

Le circuit d'amplification intégré dans le câble permet d'intensifier le signal HDMI sans nécessiter alimentation externe. Il prend en charge des connexions plus longues que le HDMI classique. Le câble actif dispose également d'un câblage plus fin qui permet une plus grande flexibilité. C'est la solution parfaite pour vos installations murales encastrées.

Ce câble HDMI 4K prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4K à 60 Hz (3840 x 2160p) et des bandes passantes pouvant atteindre 18 Gb/s. Il prend également en charge le HDR (High Dynamic Range) pour bénéficier d'un meilleur taux de contraste et de couleurs vives.

Résolutions plus élevées, vitesses améliorées et images plus nettes : ce câble garantit les meilleures performances HDMI disponibles à ce jour. C'est le câble idéal pour créer une expérience en home cinéma exceptionnelle, offrir un affichage numérique réaliste ou animer des présentations exceptionnelles.

Le câble prend également en charge jusqu'à 32 voies audio non compressées pour offrir un son remarquable.

Remarque : Ce câble dispose d'une architecture unidirectionnelle, le câble doit donc impérativement être installé dans la bonne direction. Assurez-vous que le connecteur HDMI® portant la mention « TV » est connecté à l'écran, afin de garantir que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour les installations murales encastrées exigeant une classification incendie CL2
- Connectez des écrans et appareils 4K/Ultra HD
- Connectez des vidéoprojecteurs HDMI dans les salles de réunion, de classe ou de conférence

Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI 4K** : Câble HDMI 2.0 Ultra HD avec une bande passante de 18 Gbps ; UHD 4K 60Hz (3840x2160), HDR pour un rapport de contraste élevé, format cinéma 21:9, 32 canaux audio à un taux d'échantillonnage de 1536Hz, ARC et support vidéo 3D
- **CIRCUIT ACTIF** : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie la vidéo jusqu'à 15 m (sans alimentation), prend en charge la colorimétrie BT.2020 et les flux audio multiples jusqu'à 4 utilisateurs ; fonctionne selon les spécifications HDMI 2.0
- **CÂBLE DURABLE** : idéal pour les installations murales où la norme CL2 est requise ; gaine en PVC flexible ; blindage en aluminium Mylar et connecteurs plaqués or avec boîtier en métal pour améliorer l'intégrité du signal et bloquer les interférences électromagnétiques externes
- **APPLICATIONS** : long câble HDMI haute vitesse pour une utilisation à domicile/au bureau/en salle de réunion/en salle de conférence/en salle de classe, fonctionne avec votre ordinateur portable pour des présentations via écrans 4K, vidéoprojecteurs ou écrans avec fonctions CEC
- **CARACTÉRISTIQUES** : 15 mètres; Noir; HDMI 2.0; Cordon HDMI mâle/mâle; Gaine : PVC; Al-Mylar EMI Shielding; Classe de résistance au feu CL2; Note : Le câble est unidirectionnel, le connecteur HDMI étiqueté "TV" se connecte au côté TV/Afficheur

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

câble

Résistance au feu Homologué CL2

ID du chipset Spectra7 - HT8181

Performance

Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz

Spécifications audio Jusqu'à 32 voies audio avec un taux d'échantillonnage de 1536 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque Ce câble HDMI est unidirectionnel. Veuillez à ce que le connecteur HDMI portant l'inscription "TV" soit connecté à l'écran, au téléviseur ou au projecteur.

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0° - 26°C (32° - 79°F)

Température de stockage 0° - 35°C (32° - 90°F)

Humidité 5 - 75% (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 24 AWG

Longueur de câble 49.2 ft [15 m]

Longueur du produit 49.2 ft [15.0 m]

Largeur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Poids du produit 3.3 lb [1.5 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 12.2 in [31.1 cm]

Package Width 13.7 in [34.7 cm]

Package Height 2.8 in [7.2 cm]

Poids brut 3.3 lb [1.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI de 1 m

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis