

Cavo HDMI 2.0 Attivo ad alta velocità da 15m - Certificato CL2 per installazione a parete - Cavo HDMI UHD 4K 60Hz lungo e durevole - ARC, HDR 18Gbps - Cavo video HDMI M/M Nero

ID prodotto: HD2MM15MA



Questo cavo HDMI CL2 è dotato di classificazione Riser, che ne consente l'installazione all'interno delle pareti, ed è provvisto di un amplificatore attivo di segnale che permette di stabilire connessioni tra i dispositivi HDMI fino a una distanza di 15 metri, senza perdita di segnale. Oltre ad essere retrocompatibile con le specifiche HDMI meno recenti, può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI attualmente in commercio.

L'amplificatore integrato nel cavo potenzia il segnale HDMI in modalità attiva, senza richiedere l'impiego di un alimentatore esterno. Rispetto alla tecnologia HDMI tradizionale, supporta connessioni a una distanza maggiore. Il cavo attivo presenta inoltre una struttura con cavi più sottili, che assicura una maggiore flessibilità e lo rende ideale per l'installazione all'interno delle pareti.

Il cavo HDMI 4K supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz (3840x2160p), una larghezza di banda fino a 18 Gbps, ed è compatibile con la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che assicura colori vividi e un rapporto di contrasto più elevato.

Immagini più nitide, una velocità maggiore e una risoluzione più elevata concorrono a creare un cavo in grado di offrire tutte le migliori funzionalità HDMI oggi disponibili. È perfetto per installare sistemi di segnaletica digitale realistici, realizzare un eccellente impianto di home theater o condurre presentazioni di grande impatto.

Supporta inoltre fino a 32 canali audio digitali non compressi, per un audio estremamente nitido.

Nota: questo cavo è dotato di una struttura unidirezionale e pertanto deve essere installato nella direzione corretta. Verificare che il connettore HDMI, identificato dalla dicitura "TV", sia collegato al display e che la connessione tra il dispositivo e la sorgente HDMI sia stabilita correttamente.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per l'installazione all'interno delle pareti, nei casi in cui è richiesta la classe di resistenza al fuoco CL2
- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD
- Connessione dei proiettori HDMI nelle sale riunioni, nelle classi e nelle sale conferenza

## Caratteristiche

- **CAVO HDMI 4K:** cavo HDMI 2.0 Ultra HD con larghezza di banda di 18 Gbps; UHD 4K a 60 Hz (3840 x 2160), HDR per un elevato rapporto di contrasto, formato cinema 21:9, 32 canali audio con velocità di campionamento di 1536 Hz, ARC e supporto di video 3D
- **CIRCUITO ATTIVO:** L'amplificatore attivo alimentato via bus consente trasmissioni video fino a 15m (senza alimentazione esterna), supporta la colorimetria BT.2020 e l'audio multi-stream fino a 4 utenti; funziona secondo le specifiche HDMI 2.0
- **RESISTENTE:** Ideale per installazioni a muro dove è richiesto il grado di protezione CL2; guaina in PVC flessibile; schermatura in fogli di alluminio; connettori placcati oro rivestiti in metallo migliorano l'integrità del segnale eriducono le interferenze
- **APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K ad alta velocità lungo per l'uso in casa/uffici/sala riunioni/sala conferenze/classi; funziona con notebook/laptop/desktop per presentazioni con monitor 4K, proiettori e display con funzioni CEC
- **SPECIFICHE:** 15m; nero; HDMI 2.0; cavo HDMI maschio-maschio; rivestimento: PVC; Schermatura EMI in Al-Mylar; Classificazione antincendio CL2; Nota: il cavo è unidirezionale, il connettore HDMI contrassegnato come "TV" si collega al lato TV/display

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Classe di resistenza al fuoco Classe CL2

ID chipset Spectra7 - HT8181

---

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz

Specifiche audio Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz

---

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

---

Note/requisiti speciali

Nota Questo cavo è dotato di una struttura unidirezionale e pertanto deve essere installato nella direzione corretta. Verificare che il connettore HDMI, identificato dalla dicitura "TV", sia collegato al display e che la connessione tra il dispositivo e la sorgente HDMI sia stabilita correttamente.

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0° - 26°C (32° - 79°F)

Temperatura di conservazione 0° - 35°C (32° - 90°F)

Umidità 5 - 75% (Senza Condensa)

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 24 AWG

Lunghezza del cavo 49.2 ft [15 m]

Lunghezza prodotto 49.2 ft [15.0 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Peso prodotto	3.3 lb [1.5 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.2 in [31.1 cm]
Package Width	13.7 in [34.7 cm]
Package Height	2.8 in [7.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 lb [1.5 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI
--------------------------	---------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.